

中国区销售和服务网络



销售和服务网点

公司 / 上海

杭州	广州	大庆	武汉	珠海	湛江	乌鲁木齐
兰州	苏州	深圳	长春	郑州	嘉兴	徐州
包头	宁波	南京	厦门	沈阳	长沙	烟台
合肥	哈尔滨	西安	南通	北京	太原	大连
重庆	南宁	成都	济南	马鞍山	天津	石家庄
青岛	银川	无锡				

世伟洛克（上海）流体系统科技有限公司
上海浦东张江高科技园区碧波路690号9号楼202室
邮编：201203
销售热线：400 600 6210
传真：+86(21)6182 6288

All service marks and trademarks shown are owned and registered by Swagelok Company unless otherwise noted.
© 2014 Swagelok Company. www.swagelok.com.cn
Membralox – TM Pall Corporation



Swagelok®
世伟洛克®

世伟洛克专用管道
安装工具





世伟洛克公司一直精益求精，在工具箱的箱体选择上，我们也选择了全世界最坚固的防护箱。此防护箱在伊拉克从直升飞机上被扔下，在挪威的冰冷的海峡中被拖拽，在坦桑尼亚被越野车碾过，除了箱子表面有些微划痕，箱子里面的设备都保存完好。



我们的工具箱箱体具有下列特点：

密封防水	箱体超强坚固
易于拖拉	双开锁扣新概念
内置海绵的双重保护	自动平衡内外压差

世伟洛克为您提供下列两种规格的工具箱：

订购号	MS-CN-TK-1 (英制)		MS-CN-TK-2 (英制)	
	MS-CN-TK-1-M (公制)		MS-CN-TK-2-M (公制)	
产品	尺寸		所含工具	所含工具
	英制	公制		
手动弯管器	1/4 in.	6 mm	•	•
	3/8 in.	10 mm	•	•
	1/2 in.	12 mm	•	◦
预装工具	1/4 in.	6 mm	•	•
	3/8 in.	10 mm	•	•
	1/2 in.	12 mm	•	◦
T 形扳手	1/4 in.	6 mm	•	•
	3/8 in.	10 mm	•	•
	1/2 in.	12 mm	•	◦
棘轮扳手	1/4 in.	6 mm	•	•
	3/8 in.	10 mm	•	•
	1/2 in.	12 mm	•	◦
卡套管切割器			•	•
卡套管去毛刺工具			•	•
间隙检测规	1/4 in.	6 mm	•	•
	3/8 in.	10 mm		
	1/2 in.	12 mm		
工具箱尺寸(mm)			968x406x155	504x354x119

此工具箱包括下列准备卡套管安装时的必备工具：



手动弯管器
世伟洛克手动弯管器能对可与世伟洛克卡套管接头配合使用的卡套管进行一致的、高质量的弯曲。其具有下列特点：

- 活动勾手柄设计能提供大于90度的弯曲
- 与传统的滑块设计相比，螺丝辊能降低弯曲力和卡套管的椭圆度
- 弯曲范围1至180度



卡套管切割器
世伟洛克卡套管切割器可切割外径从3/16至1 in.和4至25 mm 不锈钢、软铜和铝卡套管。其具有下列特点：

- 能减小卡套管端头的扩口量和加工硬化
- 手柄上有1/8圈的间隔，便于推进切割轮时参照



间隙检测规
世伟洛克间隙检测规保证安装人员或检查人员，使用扳手进行紧固，在首次安装接头时即能获得充分紧固。所有的世伟洛克金属卡套管接头都具有可检测性。



预装工具
在狭窄空间中安装世伟洛克卡套管接头时，世伟洛克预装工具是一种方便好用的附件。其具有下列特点：

- 把卡套预装在卡套管上
- 使安装人员能在较为开阔、安全的区域作业
- 使人们能按照世伟洛克卡套管接头重新紧固说明来完成安装



卡套管去毛刺工具
在使用卡套管切割器之后，世伟洛克去毛刺工具能去除钢、不锈钢和硬合金卡套管端的毛刺。其具有下列特点：

- 能去除内、外径为3/16至1 1/2 in. 和4至38 mm的卡套管的毛刺
- 钢制刀片，寿命长
- 坚固、耐重载荷铸模壳体



T形扳手
安装世伟洛克中间三通接头和十字形接头时，T形扳手能提供可靠的支撑。其具有下列特点：

- 可让用户牢固而精确地握住接头本体
- 可放在工具箱、手袋中或扣在皮带上，便于携带
- 顶端和手柄由不锈钢制成
- 使手柄具有一个加过衬垫的乙烯基把手和宽大的握持区域
- 能从不同方向握住T形接头



棘轮扳手
安装接头时对世伟洛克螺母需要使用棘轮扳手。其具有下列特点：

- 1/12 转棘轮便于在狭窄空间内应用

耐用型结构包括：

- 热处理过的黑色氧化电镀钢手柄
- 黑色氧化电镀钢爪
- 不锈钢弹簧和紧固件