

INSTALACIÓN DEL CIERRE DE GRAFOIL® PARA BRIDAS

INSTRUCCIONES

1. Este conjunto se utiliza para ensamblar un transmisor a un manifold.
2. Instale los cierres de las bridas en los alojamientos de la brida del manifold. La temperatura nominal máxima es de 537°C (1000°F).
3. Sitúe el extremo del transmisor donde va la brida de montaje contra la brida del manifold, alineando los orificios para los pernos. Instale los pernos. Apriete con un par de apriete de 68 N·m (600 pulg.·lb) (50 pies·lb).

**INSTRUCCIONES DE
MONTAJE
TFE virgen y TFE
reforzado**

1. Este conjunto se utiliza para ensamblar un transmisor a un manifold.
2. Instale los cierres de las bridas en los alojamientos de la brida del manifold. La temperatura nominal máxima es de 121°C (250°F).
3. Sitúe el extremo del transmisor donde va la brida de montaje contra la brida del manifold, alineando los orificios para los pernos. Instale los pernos. Apriete con un par de apriete de 68 N·m (600 pulg.·lb) (50 pies·lb).

**INSTRUCCIONES DE
MONTAJE
Fluorocarbon FKM**

1. Este conjunto se utiliza para ensamblar un transmisor a un manifold.
2. Aplique una fina capa de lubricante a cada junta tórica.
2. Instale las juntas tóricas en el alojamiento de la brida del manifold. La temperatura nominal máxima es de 232°C (450°F).
3. Sitúe el extremo del transmisor donde va la brida de montaje contra la brida del manifold, alineando los orificios para los pernos. Instale los pernos. Apriete con un par de apriete de 68 N·m (600 pulg.·lb) (50 pies·lb).