


# Swagelok

## ミリ・サイズの Swagelok チューブ継手

ミリ・サイズの Swagelok  
チューブ継手エンド



インチ・サイズの  
Swagelok チューブ短管

肩おとし加工

注意：ミリ・サイズの Swagelok チューブ継手には、必ずミリ・サイズのチューブをご使用ください。ミリ・サイズの Swagelok チューブ継手の外観は、インチ・サイズの Swagelok チューブ継手とよく似ていますが、チューブ継手部品の内径が大きく異なります。ミリ・サイズとインチ・サイズの識別を容易にするため、ミリ・サイズのチューブ継手には、ボディの六角部上に肩おとし加工を施しています。また成形継手のボディには、「MM」を刻印しています。

## チューブ外径サイズ

ミリ・サイズの Swagelok チューブ継手には、2、3、4、6、8、10、12、14、15、16、18、20、22、25、28、30、32、38、50 mm のチューブ外径サイズがございます。その他のサイズにつきましては、スウェーデンの指定販売会社までお問い合わせください。BSP/DIN/JIS/ISO システムからインチ・サイズ/ミリ・サイズのチューブ・システムへの変換につきましては、製品カタログ『Swagelok チューブ継手/アダプター-継手』(MS-01-140J4) をご参照ください。

[www.swagelok.co.jp](http://www.swagelok.co.jp)

その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。詳細につきましては、スウェーデン指定販売会社までお問い合わせください。

この日本国版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容をそのままに反訳することを目指し、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されます。なお、この相違なくともい。

Swagelok—TM Swagelok Company  
© 2009 Swagelok Company  
October 2009, R1  
MS-12-06-EJ

Goop