




Enchufes rápidos de instrumentación, serie QC



Atención: La presión del sistema no debe ser superior a 17,2 bar (250 psig) a 20° C (70° F) al acoplar o desacoplar este producto. Al desacoplar los enchufes rápidos sin válvula en la espiga, la presión del sistema en el lado de la espiga se libera a la atmósfera.


Para acoplar:

Alinee la espiga con la base. Presione la espiga contra la base hasta que se oiga un chasquido.



Para desacoplar:

Tire del manguito de la base hacia la espiga.



Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok

- Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos.
- Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
- Alinee las bases y las espigas al acoplarlos o desacoplarlos.
- Acople y desacople los enchufes rápidos a temperatura ambiente.
- Acople y desacople los enchufes rápidos durante las operaciones de limpieza del sistema.
- Para evitar cargas laterales, sujete de alguna manera las mangueras u otros dispositivos que cuelguen.
- Lubrique periódicamente las juntas tóricas de los cierres de la espiga.

Precaución:

- No aplique torsión cuando estén acoplados.
- No introduzca objetos extraños en espigas o bases no acopladas.

Consulte el catálogo *Enchufes rápidos Swagelok* para conocer los valores nominales de la presión de acoplamiento.