

認定事業所名	Swagelok Company						
所在地	29500 Solon Road, Solon, Ohio 44139 USA						
【認定仕様範囲】							
認定番号	MAB-468-N-II-1				機器の種類	継手類	
名称 (型式)	材 料		設 計 温 度		設計圧力 (MPa)	口 径 (A)	その他
	区 分	グループ	最高 (°C)	最低 (°C)			
2圧縮リング型式	ステンレス鋼	G1	400	-196	75.6 以下	10 以下	溶接構造を除く
		G4	800	-269	75.6 以下	10 以下	
		G6	800	-196	75.6 以下	10 以下	
	耐食・耐熱合金	G2	350	-30	24.6 以下	10 以下	
メタルスケット型式	ステンレス鋼	G1	400	-196	21.6 以下	25 以下	
		G4	800	-269	21.6 以下	25 以下	
		G6	800	-196	21.6 以下	25 以下	
	耐食・耐熱合金	G2	350	-30	24.6 以下	25 以下	
Oリング型式	ステンレス鋼	G1	400	-196	34.4 以下	25 以下	
		G4	800	-269	34.4 以下	25 以下	
		G6	800	-196	34.4 以下	25 以下	
その他 (2圧縮リング方式 テーパメタルタッチ型式)	ステンレス鋼	G1	400	-196	63.8 以下	10 以下	
		G4	800	-269	63.8 以下	10 以下	
		G6	800	-196	63.8 以下	10 以下	