




# 大型项目产品选择指南

适用于小孔径流体系统



Swagelok®  
世伟洛克®



## 管理您的大型项目

任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与，竞争激烈，物流复杂，支出审批可能缓慢，项目超支的威胁持续存在。为在保持质量控制的同时符合最后期限并实现成本目标，您需要具有国际影响力、广泛能力和适用行业专业知识的供应商和合作者。

通过与全球授权销售和服务中心合作，世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地交付的服务和协调的项目支持，以帮助使您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化，到整个流程的培训和安装监督，现场工程师可随时为您提供一切帮助。

在您项目开发早期与世伟洛克合作可使您确信，您所做的选择将产生经久耐用的流体系统。您如何知道哪些产品将满足您的交付周期需求，哪些产品需要更长的计划周期？该资源旨在展示交付周期更短的世伟洛克产品，这是使您项目保持按时和按预算进行的关键因素。

除了此处介绍的可立即提供的产品外，您还可以访问整个世伟洛克产品目录。一支由全球项目专家组成的专门团队将帮助您从世伟洛克制造的数以万计的产品和结构材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件型号。

无论您项目的复杂性或位置如何，世伟洛克都能够提供帮助。

随时可用的产品，用以帮助  
让您的项目在预算范围内保  
持按时进行





## 全球经销商网络

受益于全球资源和本地支持。无论您在哪里运营，我们都定位于通过以下方面支持您的成功：

- 对您的业务需求和应用要求有深入了解的当地销售与服务中心同事
- 销售与服务中心在当地保留库存以便于供货，并且提供个性化的现场支持及服务，范围从部件选择和设计帮助到流体系统评估和安装方法及系统改进建议
- 易于获得的流体系统专家了解您的文化，会说当地语言，并且了解专业化区域注意事项
- 当您面临挑战时，您能够获得制造、现场工程、技术服务、物流支持和特殊专业知识来帮助您

本地专家得到全球专家团队的支持，确保您得到所需的建议，以提高流体系统的性能、生产力、可靠性和安全性，同时控制成本和减少环境风险。

我们的全球经销商网络遍布 **70 多个国家和地区**，具有 **200 多个世伟洛克销售与服务中心**，**20 个制造厂**和**五个全球技术中心**，从而确保您在需要时获得所需的产品和支持。





## 世伟洛克能够如何提供帮助

在世伟洛克，我们非常关注客户体验。为进一步支持客户，我们提供从技术支持、培训到特殊产品设计和装配的服务。其中许多服务由我们的销售和服务中心提供，这些服务的基础是我们与客户在本地的紧密关系。通过我们的全球资源和当地网络，我们旨在帮助我们的客户有效地解决各种问题。




### 材料可靠性鉴别 (PMI)

为了提供经过验证的、可靠的性能，每一件世伟洛克® 产品都只使用高质量的原材料来制造。我们的材料可靠性鉴别 (PMI) 测试验证了生产过程中使用的金属类型和等级，而材料控制和可追溯性体系则跟踪每种原材料的来源。

### 材料控制

为了制造行业领先的产品，您首先要使用高品质的原材料。我们严格的供应商标准确保只从符合我们严格要求的工厂采购高质量的金属。在下订单之前，我们首先记录对化学、材料特性、加工、测试、报告和来源控制的要求。然后，我们在材料到达时进行检查，并在整个制造过程中跟踪其使用情况。


➤ [了解更多](#)关于我们如何通过材料控制来保持产品质量的更多信息。



### 腐蚀鉴定

腐蚀被定义为材料因与环境相互作用而发生的一种物理降解。但是，根据一个元件的材料和应用，腐蚀在不同的环境中会有不同的表现。

➤ [了解更多](#)关于如何鉴定不同类型的腐蚀—包括均匀腐蚀、局部点蚀、局部裂缝腐蚀、应力腐蚀开裂、酸性气体开裂、氢脆、晶间腐蚀和电偶腐蚀的更多信息。



### 材料选择

在适当的条件下，几乎每一种金属都会发生腐蚀。腐蚀是机械失效的主要原因。为帮助提升抗腐蚀性，我们对加快腐蚀的因素以及有助于防止腐蚀的材料特性有了深入了解。

➤ [了解更多](#)如何能够选择正确的材料来防止您特殊应用中的腐蚀 — 包括仪表管路、液压动力装置、化学品注入、消防系统等。



## 耐腐蚀材料

每个世伟洛克® 元件都是为了在您的流体系统应用中提供可靠、持久的性能而设计的。为实现耐腐蚀性，我们在生产部件时采用了多种耐腐蚀材料，包括 316 不锈钢、6 钼、2507 超级双相不锈钢、合金 825、合金 625、合金 C-276、合金 400、钛合金和不同材料的工程设计组合。

➤ [了解更多关于](#)耐腐蚀金属的类型，以及根据您的应用选择合适的材料。



## NACE 和 Norsok 要求

NACE International 是公认的管道行业腐蚀控制方面的全球性权威。NACE International 标准对可用于石油和天然气生产和处理应用的耐腐蚀钢和合金类型提供指导，在这些应用中，硫化物引起的应力腐蚀开裂可能属于一种风险。同样，NORSOK 标准是由挪威石油行业制定的材料要求，有助于提高石油行业资本开发项目和运营的安全性和优化成本。

➤ [了解更多](#)有关这些标准的更多信息以及世伟洛克流体系统元件是如何设计出耐腐蚀性能的。



## 现场工程

世伟洛克提供的不仅仅是流体系统部件。我们还可提供工程专业知识，帮助您有效应对紧迫的流体系统挑战。当您需要帮助时，我们的现场工程师会通过您当地的世伟洛克® 销售与服务中心与您展开合作。他们可帮助您不断达到与安全和排放相关的越来越严格的监管要求，提高流体系统的生产率和产量，降低整个设施的运营成本，以及保持和增大整体盈利能力。


➤ [了解更多](#)关于我们的现场工程团队以及我们如何帮助您克服各种挑战的信息。



## 现场服务

凭借世伟洛克® 现场服务，为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的现场工程师会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议，推荐系统改进措施，解决您当前或潜在的问题。与我们的专家合作，您将获得有关如何提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性以及降低成本并减轻环境风险的见解。

➤ [了解更多](#)如何通过世伟洛克现场服务更有效实现您的目标。



## 定制化解决方案

如果您人力短缺，世伟洛克可以为您制造、装配和测试流体系统组件。无论您需要的是仅具有几个部件的小型组件，还是需要完整的面板或柜体，我们的专家团队都可随时为您提供帮助。世伟洛克® 定制解决方案不仅包含我们的高品质流体系统部件，还可按需集成电气接线、自动化、变送器、继电器、泵等元素。

➤ [了解更多](#) 我们如何设计和构造可靠的的流体系统来优化您的运营

## 取样系统

使用世伟洛克® 取样系统从您的工艺管路安全地采集具有代表性的液体或气体样品。我们提供各种系统配置，以满足您应用的独特需求。我们的闭环取样系统将加压样品输送到耐压钢瓶中，而液体取样系统可使您将工艺流体收集到取样玻璃瓶中进行分析。每一个世伟洛克取样面板都是安全、直观、易于维护的，且可以作为单独零部件号订购。

➤ [了解更多](#) 关于您如何利用世伟洛克取样系统防止过度填充和过压情况的信息 — 并确定哪种系统适合您。

## 机械密封支持系统

使用世伟洛克® 机械密封支持系统使您的旋转设备保持高效运行。我们的密封支持套件和组件采用各种美国石油学会 (API) 计划配置。每一个都是按照 API 682 标准装配 — 从而尽可能地减少连接装置和管道螺纹的数量，这可帮助您避免代价高昂的泄漏。通过减少流体系统中潜在泄漏点的数量，世伟洛克机械密封支持系统可帮助您尽可能地减少停机时间，降低成本并节省时间。

➤ [了解更多](#) 关于我们精心设计的密封支持系统如何能够帮助您简化流体系统维护。

## 气体分配系统

当您需要输送来自高压气源的气体时，世伟洛克可以设计和装配适合您的气体输送系统。我们提供四种类型的模块化气体分配系统：世伟洛克® 气源进气口、世伟洛克® 气体面板、世伟洛克® 切换装置和世伟洛克® 使用点。每个系统在构建时均考虑到特定压力调节，从而可以满足您应用的指定压力和流速来输送气体。我们的气体输送系统可以作为标准解决方案订购，也可以根据您的项目要求定制。

➤ [了解更多](#) 关于世伟洛克® 气体分配系统如何可以帮助您提高工作场所的安全性，增加正常运行时间，并减少系统维护的信息。

## 分析子系统 (PrESS)

世伟洛克® 预设计子系统 (PrESS) 专门设计用于处理液体和气体的所有类型工厂和设施中的分析应用。我们提供五种类型的子系统：校准和切换模块、快速回路模块、现场工作站模块、流体分配集管和取样探头模块。每一种都是由我们的流体系统专家设计和装配的，结构紧凑、精确、使用方便。世伟洛克预先设计的子系统易于安装和操作，从而使您能够轻松创建完整的流体取样和控制系统。

➤ [了解更多](#) 关于如何在提供精确分析结果的同时为您的操作带来一致性。



### 业务支持服务

我们通过结合行业领先的产品、现场服务、设计和装配服务以及培训，为您的流体系统提供整体解决方案。由于我们的全球网络遍布 70 个国家和地区，拥有 200 多家授权销售与服务中心，我们还可以提供业务支持服务，以提高您的运营效率 — 帮助您降低成本，同时改善产品供货情况。

➤ [了解更多](#)关于我们的业务支持服务带来的益处的信息，包括我们的 B2B 采购支持、库存管理、产品咨询等。



### 全球工程建设服务

当涉及到管理任何大型建筑项目时，协调是成功的关键。世伟洛克提供全面的优质产品和服务、项目管理支持以及全球资源一揽子方案，从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。

➤ [了解更多](#)关于我们的团队如何通过利用我们广泛的应用、工程和材料专业知识帮助您在预算范围内按时完成下一个项目的信息。



### 改变能源的未来

对于许多工业公司来说，环境管理和温室气体 (GHG) 减排从未成为一个更大的优先目标。设施业主、工程公司和供应商正在讨论如何减少范围 1、2 和 3 中的排放，以符合环境、社会和治理 (ESG) 绩效目标。如果减排是一个优先事项，世伟洛克流体系统专家则可以从推荐无泄漏密封型流体系统元件着手，例如经认证的低排放阀门，帮助保护您的人员、利润和地球。他们还可以通过推荐替代系统设计方案来提供有关如何避免逸散性排放的见解。

➤ [了解更多](#)我们如何能够帮助那些直接投资于能源转型经济上的公司。

## 世伟洛克® K 系列调压阀

世伟洛克® 调压阀具有工业专业人员安全、可靠、经济高效地操作流体系统所需的高一致性、高精度和高耐久的性能。

这些阀门包括：

- 背压型和减压型
- 气体钢瓶切换型

请参阅我们的 [K 系列调压阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

系列	说明	订购号
<b>KBP</b> (背压型)	不锈钢背压型调压阀，0 至 250 psig (17.2 bar)，A 型配置，FKM 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.20 Cv	<a href="#">KBP1G0A4A5A20000</a>
	不锈钢背压型调压阀，0 至 100 psig (6.8 bar)，D 配置，FKM 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.20 Cv	<a href="#">KBP1F0D4A5A20000</a>
	不锈钢背压型调压阀，0 至 500 psig (34.4 bar)，A 配置，FKM 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.20 Cv	<a href="#">KBP1J0A4A5A20000</a>
<b>KPR</b> (减压型)	不锈钢减压型调压阀，0 到 100 psig (6.8 bar)，500 psig (34.4 bar) 进口压力，C 型配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1FJC412A20000</a>
	不锈钢减压型调压阀，0 到 25 psig (1.7 bar)，100 psig (6.8 bar) 进口压力，C 型配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1DFC412A20000</a>
	不锈钢减压型调压阀，0 到 100 psig (6.8 bar)，3600 psig (248 bar) 进口压力，F 型配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1FRF412A20000</a>
	不锈钢减压型调压阀，0 到 250 psig (17.2 bar)，3600 psig (248 bar) 进口压力，F 型配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1GRF412A20000</a>
	不锈钢减压型调压阀，0 到 100 psig (6.8 bar)，500 psig (34.4 bar) 进口压力，F 型配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1FJF412A20000</a>
	不锈钢减压型调压阀，0 到 100 psig (6.8 bar)，500 psig (34.4 bar) 进口，F 配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KPR1JRE412A20000</a>
	不锈钢 2 级减压型调压阀，0 至 50 psig (3.4 bar)，F 配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KCY1ERF412A20000</a>
<b>KCY</b> (两级)	不锈钢 2 级减压型调压阀，0 至 100 psig (6.8 bar)，F 配置，PCTFE 阀座，1/4 in. 内螺纹 NPT，0.06 Cv	<a href="#">KCY1FRF412A20000</a>



## 世伟洛克® 球阀

球阀可用于从一般用途到替代燃料服务到控制系统流量的各种资本项目应用，用以控制系统流量。世伟洛克球阀可以制造或配置为多种规格。

### 世伟洛克® GB 系列通用球阀

GB 系列全通路全流量的通用球阀可在各种应用中提供行业领先的性能，包括石油和天然气工业的液压、喷射、灭火系统；压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施的隔离，以及高腐蚀性烷基化操作的隔离。GB 系列球阀通过减少安装和验证在大流量工业应用中使用的组件的性能所需的时间和成本来提供价值。

#### 这些阀门具备：

- 工作压力高达 6000 psig (413 bar)，温度范围为 -40° 至 250°F (-40° 至 121°C)
- 机械锁定端螺钉设计（正在申请专利）可提高安全性
- 可选适合防火应用的 API 607 认证和适合酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156 认证

请参阅我们的 [GB 系列球阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



配置	说明	订购号
<b>8GB 阀门，孔径为 3/8 in.</b>	不锈钢 8GB 阀门，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-8GBS6</a>
<b>8GB 阀门，孔径为 1/2 in.</b>	不锈钢 8GB 阀门，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-8GBS8</a>
	不锈钢 8GB 阀门，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-8GBS12</a>
<b>16GB 阀门，孔径为 7/8 in.</b>	不锈钢 16GB 阀门，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-16GBS12</a>
	不锈钢 16GB 阀门，1 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-16GBS16</a>

本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® 60 系列三片式工艺仪表球阀


我们的 60 系列三片式工艺仪表球阀采用锥形碟片弹簧加载阀座、活负载、两件式 V 形阀杆填料和三片式摆出设计，专为实现高可靠性和低维护率而设计。

### 这些阀门具备：

- 四分之一圈操作
- 品种广泛的阀座材料
- 气动和电动执行器
- 可选择的排放口
- 提供符合 API 641 的低排放认证

请参阅我们的 [60 系列球阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
62	不锈钢 3 片式 60 系列球阀，加强型 PTFE 阀座，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-62TS4</a>
	不锈钢 3 片式 60 系列球阀，加强型 PTFE 阀座，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-62TS6</a>
63	不锈钢 3 片式 60 系列球阀，加强型 PTFE 阀座，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-63TS8</a>
	不锈钢 3 片式 60 系列球阀，加强型 PTFE 阀座，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-63TS12</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® 83 系列三件式耳轴式球阀

我们的耳轴式 83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。它们采用紧凑型最大流量设计，操作扭矩小、工作温度范围宽，可订购 ECE R110 型认可产品。

这些阀门具备：

- 紧凑、最大流量设计
- 二通或三通流量设计
- 面板安装

请参阅我们的 [83 系列球阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
83	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，2 通直通型，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83KS4</a>
	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，2 通直通型，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83KS6</a>
	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，2 通直通型，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83KS8</a>
	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，3 通切换，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83XKS4</a>
	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，3 通切换，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83XKS6</a>
	不锈钢 3 件式耳轴式球阀，PCTFE 阀座，3 通切换，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-83XKS8</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® FKB 系列球阀

世伟洛克® 中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断，其先进的设计减少了密封磨损，提高了可靠性。

### 这些阀门包括：

- 采用紧凑型设计，具有扭距低、四分之一圈操作的特点
- 流量系数 (Cv) 从 0.44 至 11.3
- 符合 ISO 5211 标准的气动执行机构

请参阅我们的 [FKB 系列网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
6FKB	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 1/4 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径	<a href="#">SS-6FKBFK4</a>
	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 3/8 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径	<a href="#">SS-6FKBFK4</a>
	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 1/2 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径	<a href="#">SS-6FKBFK8</a>
	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 1/4 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径, 3 通切换	<a href="#">SS-6FKBFXK4</a>
	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 3/8 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径, 3 通切换	<a href="#">SS-6FKBFXK6</a>
	不锈钢中压 (20 000 psig [1378 bar]) 球阀, PEEK 阀座, 1/2 in. 中压卡套管接头, 0.209 in. (5.31 mm) 孔径, 3 通切换	<a href="#">SS-6FKBFXK8</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® 针阀

针形阀在整体式阀帽和联合式阀帽等设计中采用多种阀杆设计、流道型式、材料和端接，可为各种应用提供可靠的流量控制。

### 世伟洛克® N 系列苛刻工作环境用针阀

联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择，其工作压力高达 10 000 psig (689 bar)，温度则可高达 1200°F (648°C)。

这些阀门具备：

- 提供符合 API 641 的低排放认证

请参阅我们的 [N 系列苛刻工作环境用联合阀帽针阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
3N	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，0.35 Cv，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-3NBS4</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，0.35 Cv，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-3NRS4</a>
6N	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，0.86 Cv，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-6NBS6</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，0.86 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-6NBS8</a>
12N	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，0.86 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-6NRS8</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，2.1 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-12NBS8</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，2.4 Cv，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-12NBS12</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，2.4 Cv，1 in. 世伟洛克卡套管接头，球形阀杆	<a href="#">SS-12NBS16</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，2.1 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-12NRS8</a>
	不锈钢苛刻工作环境用联合阀帽针阀，2.4 Cv，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-12NRS12</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® 整体阀帽针阀 (0、1、18 系列)

整体阀帽针阀是紧凑型针阀，有各种尺寸、配置和材料可供选择，适用于各种应用。

### 这些阀门具备：

- 活动负载填料系统
- 紧凑型设计
- 工作压力可达 6000 psig (413 bar)
- 温度高达 600°F (315°C)

请参阅我们的 [整体阀帽针阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
0	不锈钢整体阀帽针阀，0.09 Cv，1/8 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-ORS2</a>
	不锈钢整体阀帽针阀，0.37 Cv，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-1RS4</a>
1	不锈钢整体阀帽针阀，0.73 Cv，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-1RS6</a>
	不锈钢整体阀帽针阀，0.73 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-1RS8</a>
18	不锈钢整体阀帽针阀，1.80 Cv，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-18RS8</a>
	不锈钢整体阀帽针阀，1.80 Cv，3/4 in. 世伟洛克卡套管接头，调节阀杆	<a href="#">SS-18RS12</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® CH 系列单向阀

在一般用途应用中使用我们CH 系列单向阀控制回流，CH单向阀可以提供一系列可调节和固定开启压力。

### 这些阀门具备：

- 工作压力可达 6000 psig (413 bar)
- 可调节和固定开启压力
- 多种端接
- 316 不锈钢和黄铜材料

请参阅我们的 [单向阀网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

端接尺寸	说明	订购号
1/8 in.	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS2-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS2-1</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS2-5</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS2-10</a>
1/4 in.	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS4-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS4-1</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS4-5</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS4-10</a>
3/8 in.	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS6-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS6-1</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS6-5</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS6-10</a>

端接尺寸	说明	订购号
1/2	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS8-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS8-1</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS8-5</a>
	不锈钢提升阀芯 6000 psig (413 bar) 单向阀, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS8-10</a>
3/4	不锈钢提升阀芯 5000 psig (344 bar) 单向阀, 3/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS12-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 5000 psig (344 bar) 单向阀, 3/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS12-1</a>
	不锈钢提升阀芯 5000 psig (344 bar) 单向阀, 3/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS12-5</a>
	不锈钢提升阀芯 5000 psig (344 bar) 单向阀, 3/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS12-10</a>
1	不锈钢提升阀芯 4700 psig (323 bar) 单向阀, 1 in. 世伟洛克卡套管接头, 1/3 psig (0.03 bar)	<a href="#">SS-CHS16-1/3</a>
	不锈钢提升阀芯 4700 psig (323 bar) 单向阀, 1 in. 世伟洛克卡套管接头, 1 psig (0.07 bar)	<a href="#">SS-CHS16-1</a>
	不锈钢提升阀芯 4700 psig (323 bar) 单向阀, 1 in. 世伟洛克卡套管接头, 5 psig (0.35 bar)	<a href="#">SS-CHS16-5</a>
	不锈钢提升阀芯 4700 psig (323 bar) 单向阀, 1 in. 世伟洛克卡套管接头, 10 psig (0.69 bar)	<a href="#">SS-CHS16-10</a>

## 世伟洛克® 卡套管接头

我们的卡套管接头提供了无泄漏的气体密封，即使在恶劣的环境下或压力较大的应用中也能够抵抗振动疲劳。这种接头可以承受高压和极端温度，并且在各种情况下均易于安装、拆卸和重新装配。世伟洛克卡套管接头可用于厚壁或薄壁卡套管、硬质或软质卡套管，并能够抵抗压力和热循环的影响。

### 这些接头具备：

- 可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管
- 与首次安装具有一致的可检测性
- 易于拆卸和复装
- 有各种材料和配置
- 卓越的可靠性和性能

请参阅我们的 [▶ 卡套管接头网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 合金 2507 世伟洛克® 卡套管接头

下表所列的所有合金 2507 产品都符合 NORSOK 和 NACE MR0175/ISO 15156 的要求，如订购号中的 -SG2 后缀所指明的。

请参阅我们的 [▶ 合金 2507 卡套管接头网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



## 6 钼世伟洛克® 卡套管接头

下表所列的所有 6 钼产品都符合 NORSOK 和 NACE MR0175/ISO 15156 的要求。

请参阅我们的 [▶ 6 钼卡套管接头网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



## 316 不锈钢

卡套管外径, in.	说明	订购号
1/4	外螺纹接头, 1/4 至 1/8 in.	<a href="#">SS-400-1-2</a>
	外螺纹接头	<a href="#">SS-400-1-4</a>
	外螺纹接头, 1/4 至 1/2 in.	<a href="#">SS-400-1-8</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">SS-400-2-4</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">SS-400-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">SS-400-6</a>
	内螺纹接头	<a href="#">SS-400-7-4</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">SS-400-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">SS-400-61</a>
	管帽	<a href="#">SS-400-C</a>
	堵塞	<a href="#">SS-400-P</a>
	变径接头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">SS-400-R-8</a>
	3/8	外螺纹接头, 3/8 至 1/4 in.
外螺纹接头		<a href="#">SS-600-1-6</a>
外螺纹接头, 3/8 至 1/2 in.		<a href="#">SS-600-1-8</a>
90° 外螺纹弯头, 3/8 至 1/4 in.		<a href="#">SS-600-2-4</a>
三通, 联合接头		<a href="#">SS-600-3</a>
直通, 联合接头		<a href="#">SS-600-6</a>
内螺纹接头, 3/8 至 1/4 in.		<a href="#">SS-600-7-4</a>
弯头, 联合接头		<a href="#">SS-600-9</a>
穿板联合接头		<a href="#">SS-600-61</a>
管帽		<a href="#">SS-600-C</a>
堵塞		<a href="#">SS-600-P</a>
变径接头, 1/2 至 3/8 in.		<a href="#">SS-600-R-8</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
1/2	外螺纹接头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">SS-810-1-4</a>
	外螺纹接头	<a href="#">SS-810-1-8</a>
	外螺纹接头, 1/2 至 3/4 in.	<a href="#">SS-810-1-12</a>
	90° 外螺纹弯头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">SS-810-2-4</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">SS-810-2-8</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">SS-810-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">SS-810-6</a>
	直通, 联合接头, 1/2 至 3/8 in.	<a href="#">SS-810-6-6</a>
	内螺纹接头	<a href="#">SS-810-7-8</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">SS-810-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">SS-810-61</a>
	管帽	<a href="#">SS-810-C</a>
	堵塞	<a href="#">SS-810-P</a>
3/4	外螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">SS-1210-1-8</a>
	外螺纹接头	<a href="#">SS-1210-1-12</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">SS-1210-2-8</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">SS-1210-2-12</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">SS-1210-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">SS-1210-6</a>
	直通, 联合接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">SS-1210-6-8</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">SS-1210-7-8</a>
	内螺纹接头	<a href="#">SS-1210-7-12</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">SS-1210-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">SS-1210-61</a>
	管帽	<a href="#">SS-1210-C</a>
	堵塞	<a href="#">SS-1210-P</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
1	外螺纹接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">SS-1610-1-8</a>
	外螺纹接头, 3/4 至 1 in.	<a href="#">SS-1610-1-12</a>
	外螺纹接头	<a href="#">SS-1610-1-16</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">SS-1610-2-16</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">SS-1610-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">SS-1610-6</a>
	直通, 联合接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">SS-1610-6-8</a>
	内螺纹接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">SS-1610-7-8</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1 in.	<a href="#">SS-1610-7-12</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">SS-1610-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">SS-1610-61</a>
	管帽	<a href="#">SS-1610-C</a>
	堵塞	<a href="#">SS-1610-P</a>

本页所列的产品交货时间更短。但是, 这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择, 包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项, 请与您当地的销售与服务中心联系。

## 2507 合金

卡套管外径, in.	说明	订购号
<b>1/4</b>	外螺纹接头	<a href="#">2507-400-1-4-SG2</a>
	外螺纹接头, 1/4 至 1/2 in.	<a href="#">2507-400-1-8-SG2</a>
	90° 制造弯头	<a href="#">2507-400-2-4-SG2</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">2507-400-3-SG2</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">2507-400-6-SG2</a>
	内螺纹接头	<a href="#">2507-400-7-4-SG2</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">2507-400-9-SG2</a>
	穿板联合接头	<a href="#">2507-400-61-SG2</a>
	管帽	<a href="#">2507-400-C-SG2</a>
	堵塞	<a href="#">2507-400-P-SG2</a>
<b>3/8</b>	变径接头, 1/4 至 3/8 in.	<a href="#">2507-400-R-6-SG2</a>
	外螺纹接头, 3/8 至 1/4 in.	<a href="#">2507-600-1-4-SG2</a>
	外螺纹接头	<a href="#">2507-600-1-6-SG2</a>
	外螺纹接头, 3/8 至 1/2 in.	<a href="#">2507-600-1-8-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/8 至 1/4 in.	<a href="#">2507-600-2-4-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/8 至 1/2 in.	<a href="#">2507-600-2-8-SG2</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">2507-600-3-SG2</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">2507-600-6-SG2</a>
	内螺纹接头, 3/8 至 1/4 in.	<a href="#">2507-600-7-4-SG2</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">2507-600-9-SG2</a>
<b>3/4</b>	穿板联合接头	<a href="#">2507-600-61-SG2</a>
	管帽	<a href="#">2507-600-C-SG2</a>
	堵塞	<a href="#">2507-600-P-SG2</a>
	变径接头, 1/2 至 3/8 in.	<a href="#">2507-600-R-8-SG2</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
<b>1/2</b>	外螺纹接头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">2507-810-1-4-SG2</a>
	外螺纹接头, 1/2 至 3/8 in.	<a href="#">2507-810-1-6-SG2</a>
	外螺纹接头	<a href="#">2507-810-1-8-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">2507-810-2-8-SG2</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">2507-810-3-SG2</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">2507-810-6-SG2</a>
	内螺纹接头	<a href="#">2507-810-7-8-SG2</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">2507-810-9-SG2</a>
	穿板联合接头	<a href="#">2507-810-61-SG2</a>
	管帽	<a href="#">2507-810-C-SG2</a>
<b>3/4</b>	堵塞	<a href="#">2507-810-P-SG2</a>
	外螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">2507-1210-1-8-SG2</a>
	外螺纹接头	<a href="#">2507-1210-1-12-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">2507-1210-2-8-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">2507-1210-2-12-SG2</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">2507-1210-3-SG2</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">2507-1210-6-SG2</a>
	直通, 联合接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">2507-1210-6-8-SG2</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">2507-1210-7-8-SG2</a>
	内螺纹接头	<a href="#">2507-1210-7-12-SG2</a>
<b>1</b>	弯头, 联合接头	<a href="#">2507-1210-9-SG2</a>
	穿板联合接头	<a href="#">2507-1210-61-SG2</a>
	管帽	<a href="#">2507-1210-C-SG2</a>
	堵塞	<a href="#">2507-1210-P-SG2</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
<b>1</b>	外螺纹接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">2507-1610-1-8-SG2</a>
	外螺纹接头, 1/2 至 3/4 in.	<a href="#">2507-1610-1-12-SG2</a>
	外螺纹接头	<a href="#">2507-1610-1-16-SG2</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">2507-1610-2-16-SG2</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">2507-1610-3-SG2</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">2507-1610-6-SG2</a>
	直通, 联合接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">2507-1610-6-8-SG2</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1 in.	<a href="#">2507-1610-7-12-SG2</a>
	内螺纹接头	<a href="#">2507-1610-7-16-SG2</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">2507-1610-9-SG2</a>
<b>1</b>	穿板联合接头	<a href="#">2507-1610-61-SG2</a>
	管帽	<a href="#">2507-1610-C-SG2</a>
	堵塞	<a href="#">2507-1610-P-SG2</a>

本页所列的产品交货时间更短。但是, 这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择, 包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项, 请与您当地的销售与服务中心联系。



## 合金 6 钼

卡套管外径, in.	说明	订购号
1/4	外螺纹接头	<a href="#">6MO-400-1-4</a>
	外螺纹接头, 1/4 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-400-1-8</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">6MO-400-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">6MO-400-6</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">6MO-400-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">6MO-400-61</a>
	管帽	<a href="#">6MO-400-C</a>
3/8	堵塞	<a href="#">6MO-400-P</a>
	外螺纹接头	<a href="#">6MO-600-1-4</a>
	外螺纹接头, 3/8 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-600-1-8</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/8 至 1/4 in.	<a href="#">6MO-600-2-4</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">6MO-600-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">6MO-600-6</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">6MO-600-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">6MO-600-61</a>
	管帽	<a href="#">6MO-600-C</a>
	堵塞	<a href="#">6MO-600-P</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
1/2	外螺纹接头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">6MO-810-1-4</a>
	外螺纹接头	<a href="#">6MO-810-1-8</a>
	90° 外螺纹弯头, 1/2 至 1/4 in.	<a href="#">6MO-810-2-4</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">6MO-810-2-8</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">6MO-810-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">6MO-810-6</a>
	内螺纹接头	<a href="#">6MO-810-7-8</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">6MO-810-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">6MO-810-61</a>
	管帽	<a href="#">6MO-810-C</a>
	堵塞	<a href="#">6MO-810-P</a>
3/4	外螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-1210-1-8</a>
	外螺纹接头	<a href="#">6MO-1210-1-12</a>
	90° 外螺纹弯头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-1210-2-8</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">6MO-1210-2-12</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">6MO-1210-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">6MO-1210-6</a>
	直通, 联合接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-1210-6-8</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1/2 in.	<a href="#">6MO-1210-7-8</a>
	内螺纹接头	<a href="#">6MO-1210-7-12</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">6MO-1210-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">6MO-1210-61</a>
	管帽	<a href="#">6MO-1210-C</a>
	堵塞	<a href="#">6MO-1210-P</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
1	外螺纹接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">6MO-1610-1-8</a>
	外螺纹接头, 1/2 至 3/4 in.	<a href="#">6MO-1610-1-12</a>
	外螺纹接头	<a href="#">6MO-1610-1-16</a>
	90° 外螺纹弯头	<a href="#">6MO-1610-2-16</a>
	三通, 联合接头	<a href="#">6MO-1610-3</a>
	直通, 联合接头	<a href="#">6MO-1610-6</a>
	直通, 联合接头, 1/2 至 1 in.	<a href="#">6MO-1610-6-8</a>
	内螺纹接头, 3/4 至 1 in.	<a href="#">6MO-1610-7-12</a>
	内螺纹接头	<a href="#">6MO-1610-7-16</a>
	弯头, 联合接头	<a href="#">6MO-1610-9</a>
	穿板联合接头	<a href="#">6MO-1610-61</a>
管帽	<a href="#">6MO-1610-C</a>	
堵塞	<a href="#">6MO-1610-P</a>	

本页所列的产品交货时间更短。但是, 这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择, 包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项, 请与您当地的销售与服务中心联系。



## 世伟洛克® FK 系列接头

世伟洛克® 中压卡套管接头 (FK 系列) 可减少安装时间并降低装配和维护成本, 同时提供更可靠、更牢固的连接, 从而延长正常运行时间。

### 这些接头包括:

- 用于校正卡套方向和安装的预装筒形模块
- 在最高 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力
- 特别设计的卡套几何形状实现了已获专利的 hinging-collecting™ 作用

请参阅我们的 [FK 系列网页](#), 了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



本页所列的产品交货时间更短。但是, 这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择, 包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项, 请与您当地的销售与服务中心联系。

卡套管外径, in.	说明	订购号
1/4 in.	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 1/4 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 外螺纹 NPT	<a href="#">SS-4FK0-1-4</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 1/4 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 外螺纹 NPT	<a href="#">SS-4FK0-1-8</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合三通, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK-3</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合接头, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK0-6</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 穿板联合接头, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK0-61</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 内螺纹连接, 1/4 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 内螺纹 NPT	<a href="#">SS-4FK0-7-4</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 90° 联合弯头, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK0-9</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 管帽, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK0-C</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 堵塞, 1/4 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-4FK0-P</a>
	3/8 in.	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 3/8 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 外螺纹 NPT
世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 3/8 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 外螺纹 NPT		<a href="#">SS-6FK01-8</a>
世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合三通, 3/8 in. 卡套管外径		<a href="#">SS-6FK0-3</a>
世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合接头, 3/8 in. 卡套管外径		<a href="#">SS-6FK0-6</a>
世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 穿板联合接头, 3/8 in. 卡套管外径		<a href="#">SS-6FK0-61</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
3/8 in.	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 内螺纹连接, 3/8 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 内螺纹 NPT	<a href="#">SS-6FK0-7-4</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 90° 联合弯头, 3/8 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-6FK0-9</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 管帽, 3/8 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-6FK0-C</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 堵塞, 3/8 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-6FK0-P</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 1/2 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 外螺纹 NPT	<a href="#">SS-8FK01-4</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 外螺纹连接, 1/2 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 外螺纹 NPT	<a href="#">SS-8FK01-8</a>
1/2 in.	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合三通, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK0-3</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 联合接头, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK0-6</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 穿板联合接头, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK061</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 内螺纹连接, 1/2 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 内螺纹 NPT	<a href="#">SS-8FK0-7-8</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 90° 联合弯头, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK0-9</a>
	世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 管帽, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK0-C</a>
世伟洛克 316 不锈钢中压卡套管接头, 堵塞, 1/2 in. 卡套管外径	<a href="#">SS-8FK0-P</a>	



## 世伟洛克® 法兰转换接头

管道法兰转世伟洛克® 卡套管接头采用公称管至卡套管的无螺纹，无焊接的连接方式减少了潜在的泄漏点。

我们的法兰转换接头具备：

- 法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准
- 扳手平面，易于卡套管接头安装
- 初始安装时，可使用世伟洛克间隙检测规检测

请参阅我们的 [▶ 法兰转换接头网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。



卡套管外径, in.	说明	订购号
3/8	3/8 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-600-F8-150</a>
	3/8 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-600-F8-300</a>
	3/8 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-600-F8-600</a>
1/2	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F8-150</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F8-300</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1/2 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F8-600</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F12-150</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F12-300</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F12-600</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F16-150</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F16-300</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F16-600</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 2 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F32-150</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 2 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F32-300</a>
	1/2 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 2 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-810-F32-600</a>

卡套管外径, in.	说明	订购号
3/4	3/4 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1210-F12-150</a>
	3/4 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1210-F12-300</a>
	3/4 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 3/4 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1210-F12-600</a>
1	1 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 150 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1610-F16-150</a>
	1 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 300 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1610-F16-300</a>
	1 in. 世伟洛克卡套管接头转 NPS 1 in. 400/600 级 ANSI 法兰	<a href="#">SS-1610-F16-600</a>

本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® QC 系列快速接头

使用我们各种各样的快速接头配置可快速自信地建立连接，以减少系统溢出和夹气。

### 这些阀门具备：

- 单端关断型、双端关断型和全流量型
- 无需扭转、旋转或拧紧

请参阅我们的 [快速接头网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

系列	说明	订购号
QC4	不锈钢仪表快速接头插口(母头), 0.08 Cv, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-B-200</a>
	带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 0.08 Cv, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-D-200</a>
	不带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 0.08 Cv, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-S-200</a>
	不锈钢仪表快速接头插口(母头), 0.2 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-B-400</a>
	带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 0.2 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-D-400</a>
	不带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 0.3 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC4-S-400</a>
QC6	不锈钢仪表快速接头插口(母头), 0.5 Cv, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC6-B-600</a>
	带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 0.5 Cv, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC6-D-600</a>
	不带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 1.0 Cv, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC6-S-600</a>
QC8	不锈钢仪表快速接头插口(母头), 1.5 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC8-B-810</a>
	带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 1.5 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC8-D-810</a>
	不带阀门的不锈钢仪表快速接头插头(公头), 2.4 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头	<a href="#">SS-QC8-S-810</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。

## 世伟洛克® 取样钢瓶

世伟洛克提供了多种规格取样钢瓶可供选择，这些取样钢瓶符合各种行业标准。这些耐用的耐压金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出，并且易于清洁。

这些阀门具备：

- 容积自 10 至 3785 cm<sup>3</sup> (1 gal)
- 工作压力可达 5000 psig (344 bar)

请参阅我们的 [取样钢瓶网页](#)，了解产品评级、结构材料、尺寸和更多信息。

端接尺寸, in.	说明	订购号
1/4	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 50 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-50</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 75 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-75</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 150 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-150</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 300 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-300</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 400 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-400</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 500 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-500</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 1000 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-1000</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 2250 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-2250</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 3785 cm <sup>3</sup> (1 Gal.), 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF4-1GAL</a>
1/2	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 1000 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF8-1000</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 2250 cm <sup>3</sup> , 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF8-2250</a>
	符合DOT标准的304L不锈钢双端取样钢瓶, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 3785 cm <sup>3</sup> (1 Gal.), 1800 psig (124 bar)	<a href="#">304L-HDF8-1GAL</a>



本页所列的产品交货时间更短。但是，这并不意味着您无法获得整个世伟洛克产品目录。一支由全球建设专家组成的专门团队可以帮助您从世伟洛克制造的数以万计产品和建设材料中进行选择，包括按订单组装和按订单设计的零部件编号。要了解其他选项，请与您当地的销售与服务中心联系。



## 我们已准备好使您的大型项目取得成功

凭借我们的全球影响力、本地支持、优质解决方案和行业领先的支持，您可以实现：

- 增强安全性
- 提高正常运行时间和可靠性
- 尽可能地减小环境影响
- 降低建设成本
- 优化的项目执行

位置具有战略性的授权销售与服务网络为全球提供世伟洛克解决方案。了解您如何能受益。



请立即与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系 >

## 索引

支持总量 \_\_\_\_\_ **04**

### 调压阀

世伟洛克® K 系列调压阀 \_\_\_\_\_ **08**

### 阀门

世伟洛克® GB 系列通用球阀 \_\_\_\_\_ **09**

世伟洛克® 60 系列三片式工艺仪表球阀 \_\_\_\_\_ **10**

世伟洛克® 83 系列三件式耳轴式球阀 \_\_\_\_\_ **11**

世伟洛克® FKB 系列球阀 \_\_\_\_\_ **12**

世伟洛克® N 系列苛刻工作环境用针阀 \_\_\_\_\_ **13**

世伟洛克® 整体阀帽针阀 (O、1、18 系列) \_\_\_\_\_ **14**

世伟洛克® CH 系列单向阀 \_\_\_\_\_ **15**

### 卡套管接头

合金 2507 世伟洛克® 卡套管接头 \_\_\_\_\_ **16**

6 钼世伟洛克® 卡套接头 \_\_\_\_\_ **16**

世伟洛克® FK 系列接头 \_\_\_\_\_ **20**

### 法兰转换接头

世伟洛克® 法兰转换接头 \_\_\_\_\_ **21**

### 快速接头

世伟洛克® QC 系列快速接头 \_\_\_\_\_ **22**

### 钢瓶

世伟洛克® 取样钢瓶 \_\_\_\_\_ **23**



[swagelok.com.cn](http://swagelok.com.cn)