

Блокирующие вспомогательные принадлежности для кранов и клапанных блоков *Swagelok*

Тип клапана	Серия клапана	Код заказа клапанного блокирующего компонента
Шаровые краны	41, 41G, 42, 42G (Рукоятка-указатель и овальная рукоятка)	MS-VL-S-2
	SK, 83, H83, 43, 43G (Рукоятка-указатель и овальная рукоятка), 44 and 62 (Овальная рукоятка)	MS-VL-S-3
	44 (Рукоятка-указатель) 45 and 63 (Овальная рукоятка)	MS-VL-M-3
Клапаны с сильфонным уплотнением	B ^① , BN ^① , H, HK, 4U, 6U, 8U	MS-VL-S-2
	12U	MS-VL-M-2
Мембранные клапаны	DF ^② , DP ^③	MS-VL-S-3
	DL	MS-VL-M-2
	DS	MS-VL-S-2
	LD ^④ Цельнокованные и литые корпуса кранов	MS-VL-M-3

- ① Не предлагаются для рычажных клапанов.
- ② Не предлагаются для конфигураций 1V и 5V.
- ③ Не предлагаются для конфигураций 1V и 2V.
- ④ Не предлагаются для серии LD16.

Блокирующие вспомогательные принадлежности для кранов и клапанных блоков *Swagelok*

Тип клапана	Серия клапана	Код заказа клапанного блокирующего компонента
Клапанные блоки	V (Двух-клапанный приборный блок)	MS-VL-S-1
	V (Трех- и пяти-клапанные приборные блоки)	MS-VL-S-2
Клапаны тонкой регулировки	31	MS-VL-S-4
Игольчатые клапаны	JB, O, 26, 3HN, 3N, 4P, 5P, 6P	MS-VL-S-1
	JN, 1 (Размер условного прохода 0.172 дюйма [4.4 mm]), 20	MS-VL-S-4
	1 (Размер условного прохода 0.250 дюйма [6.4 mm]), 6DB, 6HN, 6N, 12N	MS-VL-M-2
	18	MS-VL-M-1
Пережимной кран	A3, HA3	MS-VL-M-3
Пробковые краны	P4T	MS-VL-S-2
	P6T	MS-VL-S-3

Swagelok[®]

Swagelok — Swagelok Company
 © 2010 Swagelok Company
 February 2010, RC
 MS-CRD-0056-ER

www.swagelok.com.ru