

MALETA DE HERRAMIENTAS SWAGELOK®



Referencia fraccional:
VALCI-MONT-STCI

Referencia métrica:
VALCI-MONT-STCM

Una maleta con todo lo que necesitas para realizar una correcta instalación

Desbarbador de tubo

Ayuda a eliminar la rebaba de metal producida tras el corte, reduciendo las probabilidades de fuga y posibles daños al sistema y sus componentes.

Llaves de carraca

Ideales para trabajos en espacios reducidos donde el giro con las llaves está limitado.

Cortatubo

Para tubos de acero inoxidable, cobre y aluminio.

Dobladoras de tubo manual

Fáciles de usar, reducen el tiempo de instalación y eliminan posibles daños al tubo durante la maniobra de doblado.

Llaves para tes

Ofrecen un buen soporte para instalar uniones en te y en cruz Swagelok.

Galga de inspección

En instalaciones nuevas, aseguran al instalador o inspector el apriete correcto de los racores.

Herramientas de preensamblaje

Cómodo accesorio que facilita la instalación de los racores Swagelok en lugares con poco espacio.

Conjunto disponible en medidas métricas o fraccionales



Facilita el montaje



Calidad de producto

Componentes

Descripción	Tamaño	Referencia		
Maleta herramientas	18x42x6 cm	VALCI-MONT-STCM (mm)		
		VALCI-MONT-STCI (fracc.)		
Dobladoras de tubo				
Dobladora de tubo	6mm	1/4"	MS-HTB-6M	MS-HTB-4T
Dobladora de tubo	8mm	3/8"	MS-HTB-8M	MS-HTB-6T
Dobladora de tubo	12mm	1/2"	MS-HTB-12M	MS-HTB-8
Llaves				
Llave para te	6mm	1/4"	MS-TW-4	MS-TW-4
Llave para te	8mm	3/8"	MS-TW-6	MS-TW-6
Llave para te	12mm	1/2"	MS-TW-8	MS-TW-8
Llave de carraca	6mm	1/4"	MS-RW-6M0	MS-RW-400
Llave de carraca	8mm	3/8"	MS-RW-8M0	MS-RW-600
Llave de carraca	12mm	1/2"	MS-RW-12M0	MS-RW-810
Galga				
Galga inspección	6mm, 8mm, 12mm	1/4", 3/8", 1/2"	MS-IG-612M	MS-IG-468
Herramientas de preensamblaje				
Her. preensamblaje	6mm	1/4"	MS-ST-6M0	MS-ST-400
Her. preensamblaje	8mm	3/8"	MS-ST-8M0	MS-ST-600
Her. preensamblaje	12mm	1/2"	MS-ST-12M0	MS-ST-810
Cortadora de tubos				
Cortadora tubo	4 - 25mm	3/16" - 1"	MS-TC-308	MS-TC-308
Desbarbador de tubos				
Herramienta desbarbadora	4 - 38mm	3/16" - 1 1/2"	MS-TDT-24	MS-TDT-24

Llaves para tes

La llave para tes ofrece un buen soporte para instalar uniones en te y en cruz Swagelok.



Características

- Permite sujetar el racor de forma segura y precisa
- Está disponible para varios tamaños
- Se puede llevar fácilmente en una caja de herramientas, una bolsa o en el cinturón
- Cuerpo y mango construidos en acero inoxidable
- El mango tiene una funda de vinilo amplia y no escurridiza
- Permite sujetar las tes en varios planos

Dobladoras de tubo

Las dobladoras manuales Swagelok doblan el tubo con alta calidad y en

cualquier material que pueda ser utilizado con los racores Swagelok.



Características

- Está disponible para tamaños de tubo de 3, 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/8", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2" pulg.
- El diseño de horquilla mejora el impulso para curvas de más de 90°.
- Los rodillos requieren menos esfuerzo para doblar y reducen la ovalización del tubo frente al diseño convencional.
- Rango de doblado de 1 a 180°

Herramientas de preensamblaje

Cómodo accesorio que facilita la instalación de los racores Swagelok en lugares con poco espacio.



Características

- Predeforma las férulas sobre el tubo.
- Permite al instalador trabajar en una zona más abierta y segura.
- Permite completar la instalación simplemente siguiendo las instrucciones de reutilización de los racores Swagelok.

Llaves de carraca

Está diseñada para apretar las tuercas de los racores Swagelok.



Características

- Disponible en 11 tamaños métricos y fraccionales.
- El trinquete de 1/12 de vuelta facilita el uso en áreas con poco espacio.

- La construcción robusta, incluye:
 - mango de acero templado con recubrimiento de óxido negro.
 - boca de acero recubierto de óxido negro.
 - muelle y pasadores de acero inoxidable.

Cortatubo

El cortatubos Swagelok corta tubo de acero inoxidable, cobre blando y aluminio de diámetros exteriores desde 4 a 25 mm y desde 3/16 a 1 pulg.



Características

- Reduce la deformación y el endurecimiento del extremo del tubo.
- Las muescas de la empuñadura están separadas en intervalos de 1/8 de vuelta para facilitar la referencia al avanzar la rueda.

Galga de inspección

Una excelente ayuda para verificar que el racor ha sido correctamente instalado.



Desbarbador de tubo

Después de utilizar el cortatubos o el bloque guía para serrado de tubo, los desbarbadores Swagelok eliminan las rebabas de cualquier tubo de acero inoxidable, acero o aleaciones duras.



Características

- Para diámetros interior y exterior de tubo desde 4 a 38 mm y desde 3/16 a 1 1/2 pulg.
- Las hojas de acero alargan la vida útil
- Cuerpo forjado robusto para servicio duro.