




Spülblöcke für Gaskabinette

erhältlich als 2-fach und 3-fach Block

Merkmale und Nutzen


- geeignet für ultrahochreine Anwendungen
- Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR
- Elektropoliert und oberflächenbearbeitet auf einen Mittelwert von 0,13 µm (5 µZoll)
- Stumpfschweißenden für maximale Flexibilität
- Pneumatische Ansteuerung

Komponenten

- **Sitz:** Die Ausführung mit einem voll gekammerten PCTFE-Sitz bietet die folgenden Vorteile:
hervorragende Beständigkeit gegen Aufquellen und Verunreinigung, noch bessere Ergebnisse beim Helium-Lecktest, minimale Partikelgenerierung, hohe Lebensdauer
- **Membran:** Legierung auf Kobaltbasis (UNS R30003) für Beanspruchbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, optimales Design für hohe Lebensdauer
- **Körper:** Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen:
Strömungsgünstigste Medienführung, minimiert Einschlussbereiche, erleichtert das Freispülen

Druck-/Temperatur-Raten


- Druckrate 210 bar (3045 psig)
- Temperaturbereich: -23 bis 65 °C
- Durchflusskoeffizient: 0,2



Prüfung, Reinigung und Verpackung


- Die Ventile werden am Sitz, nach außen und allen Dichtstellen auf eine Helium-Leckrate von 1×10^{-9} std cm³/s geprüft
- Die DP-Serie wurde einem Heliumlecktest bei einer maximalen Leckrate von 1×10^{-10} std cm³/s geprüft
- gereinigt und verpackt nach Swagelok Spezifikation SC-01

Maße 2-fach Block



Bestellinformationen: 6LVV-PH60271P-AA

Maße 3-fach Block



Bestellinformationen: 6LVV-PH60659P-AAA

Sichere Produktauswahl

Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung! Mischen oder tauschen Sie keine Teile mit denen anderer Hersteller aus.

Garantieinformationen

Swagelok Produkte fallen unter die eingeschränkte Swagelok Nutzungsdauergarantie. Eine Kopie erhalten Sie auf der Website swagelok.de oder von Ihrem autorisierten Swagelok-Vertreter.