

ベローズ・シール・バルブ メンテナンス・キット

ベローズ・キット



**BG / BK / BKT / BMG / BMRG /
BRG / UG / UK シリーズ**

手動式バルブ/
空気作動式バルブ
(5, 6, 8 シリーズ・エアー・アクチュエーター付き)
キット内容: 溶接サブアセンブリー (ステム、ベローズ、溶接リング)、ピン、取り扱い説明書

バルブ・シリーズ	キット型番	
	ステンレス鋼製/ 真ちゅう製バルブ	合金 400 製バルブ
4BG / 4BK / 4BKT	SS-4BK-K1	M-4B-K1
BMG	SS-4BM-K1	M-4BM-K1
BMRG	SS-4BMR-K1	M-4BMR-K1
4BRG / 6BK / 8BK / 6BG / 8BG	SS-8B-K1	M-8B-K1
4UG / 4UK / 6UG / 6UK / 8UG / 8UK	SS-4U-K1	—
12UG / 12UK	SS-12U-K1	—

BK シリーズ

空気作動式バルブ

(1 シリーズ・エアー・アクチュエーター付き)



キット内容: 溶接サブアセンブリー (ステム、ベローズ、溶接リング)、Oリング (ピストンとステム用)、ロック・ナット、ワッシャー、取り扱い説明書

ステンレス鋼製または真ちゅう製バルブ用のキットをご注文の際は、下の表に記載されているキット型番をご使用ください。合金 400 製バルブ用のキットをご注文の際は、キット型番中の **SS** の代わりに **M** を付けてください。

例: M-4BA-K1

バルブ・シリーズ	キット型番
4BK / 6BK / 8BK	SS-4BA-K1

ステム・チップ/アダプター・キット



キット内容: ステム・チップ/アダプター・サブアセンブリー、取り扱い説明書

ステンレス鋼製または真ちゅう製バルブ用のキットをご注文の際は、下の表に記載されているキット型番をご使用ください。合金 400 製バルブ用のキットをご注文の際は、キット型番中の **SS** の代わりに **M** を付けてください。

例: M-4BR-K5

BG / BM / BMRG / BRG / UG / UK シリーズ

バルブ・シリーズ	キット型番
4BG / 4UG	SS-4B-ST-K5 ^①
BMRG / 4BRG / 4URG	SS-4BR-K5
4UK	SS-4BA-K5
6UK / 8UK	SS-8BA-K5
6BG / 6UG / 8BG / 8UG	SS-8B-K5
12UG	SS-12U-ST-K5
12UK	SS-12UK-K5

① 合金 400 製バルブ用のキットをご注文の際は、キット型番中の **SS** の代わりに **M** を、**ST** の代わりに **M5** を付けてください。
例: M-4B-M5-K5

BK / BKT シリーズ

バルブ・シリーズ	キット型番	
	手動式バルブ/ 空気作動式バルブ (5 シリーズ・エアー・ アクチュエーター付き)	空気作動式バルブ (1 シリーズ・エアー・ アクチュエーター付き)
4BK	SS-4BA-K5	SS-4BK-K5
4BKT	SS-4BK-K5	—
6BK / 8BK	SS-8BA-K5	SS-8BK-K5

BN シリーズ

手動式バルブ

バルブ・シリーズ	キット型番
BN4	KF-BN4-K5
BN8	KF-BN8-K5



ベローズ/ステム/ ステム・チップ/アダプター・キット

BN / HB / HK シリーズ

キット内容：ベローズ/ステム・チップ/アダプター・サブアセンブリー、ガスケット①（製品カタログ記載の標準の材質）、取り扱い説明書

① HG / HK シリーズには含まれません。BN シリーズには不要です。

バルブ・シリーズ	キット型番	
	手動式バルブ	空気作動式バルブ
BN4	SS-BN4-KF-K6	SS-BN4-K1
BN8	SS-BN8-KF-K6	SS-BN8-K1
HB	—	SS-HB-KF-K5
HK	B-4HK-KA	
HK (銅製ステム・チップ付き)	B-4HG-KA	—



ガスケット・キット

BG / BK / BKT / BMG / BMRG / BRG / HB / HK / UG / UK シリーズ

キット内容：ボディとボンネット間のガスケット（製品カタログ記載の標準の材質）、取り扱い説明書

ステンレス鋼製または真ちゅう製バルブ用のキットをご注文の際は、下の表に記載されているキット型番をご使用ください。合金400製バルブ用のキットをご注文の際は、キット型番中の **SS** の代わりに **M** を付けてください。

例：M-4BGO-K5-T

バルブ・シリーズ	キット型番
BG / BRG / BMG / BMRG / 4UG / 6UG / 8UG	SS-4BGO-K5-SV ^①
BK / BKT / 4UK / 6UK / 8UK	SS-4BGO-K5-T
HB	6L-HB-K28
HK	CU-4HG-K12T
HK (銅製ステム・チップ付き)	CU-4HG-K12
12UG / 12UK	SS-12UGO-K5-SV

① 真ちゅう製バルブ用のキットをご注文の際は、キット型番中の **SV** の代わりに **T** を付けてください。
例：SS-4BGO-K5-T

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

本書類について

電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、配管ユニット製作、サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、技術サポートや流通などの拠点は、70カ国で約200カ所の指定販売会社で形成されるグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索することができます。製品の特徴や、技術情報などの詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

製品保証

Swagelok製品には、Swagelokリミテッド・ライフタイム保証が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.com/jpにアクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

安全な製品の選定について

安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告

スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品（Swagelok チューブ継手エンド・コネクションを含む）は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

以下のすべての商標が、本カタログに適用されるものではありません。
15-7 PH—TM AK Steel Corp.
AccuTrak, Beacon, Westlock—TM Tyco International Services
アプラス—TM AGC株式会社
Alleima—TM Alleima
ASCO, El-O-Matic—TM Emerson
AutoCAD—TM Autodesk, Inc.
CSA—TM Canadian Standards Association
Crastin, デュボン, カルレッツ, クライトックス, テフロン, バイトン—TM イー・アイ・デュボン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー
DeviceNet—TM ODVA
ダイニオン, Elgiloy, TFM—TM ダイニオン社
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals
Festo—TM Festo SE & Co. KG
FM—TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
ハネウェル, MICRO SWITCH—TM ハネウェル
MAC—TM MAC Valves
Microsoft, Windows—TM マイクロソフト・コーポレーション
NACE—TM NACE International
PH 15-7 Mo, 17-7 PH—TM AK Steel Corp
picofast—Hans Turck KG
ピラー—TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム—TM Tyco Electronics Corp.
Sandvik, SAF 2507—TM Sandvik AB
Simriz—TM Freudenberg-NOK
ソリッドワークス—TM ソリッドワークス・コーポレーション
UL—Underwriters Laboratories Inc.
Xylan—TM Whitford Corporation
Swagelok, Cajon, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting,
IGC, Kenmac, Micro-Fit, Nupro, Snoop, Sno-Trik, SWAK, VCO,
VCR, Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company
© 2023 Swagelok Company