Données sur les tubes

Sommaire

Sélection des tubes
Manipulation des tubes
Applications gaz 2
Installation des tubes
Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Tubes en acier au carbone
Tubes en acier inoxydable
Tubes en cuivre
Tubes en aluminium
Tubes en alliage 400
Tubes en alliage C-27611
Tubes en alliage 20
Tubes en alliage 600
Tubes en titane classe 2
Tubes Super Duplex en alliage 2507
Tubes en alliage 825
Tubes en alliage 625
Tubes en alliage 6Mo
Coefficients pour applications
à températures élevées20

Sélection des tubes

La sélection, la manipulation et l'installation appropriée des tubes associées à un choix adéquat de raccords pour tubes Swagelok sont essentielles pour garantir la fiabilité d'un système de tuyauterie.

Les paramètres suivants doivent être considérés lors de la sélection des tubes à utiliser avec les raccords pour tubes Swagelok :

- Finition de surface
- Matériau
- Dureté
- Épaisseur de paroi.

Finition de surface du tube

De nombreuses spécifications ASTM prennent en compte les paramètres ci-dessus, mais ne donnent pas beaucoup de détails sur la finition de surface. Par exemple, la spécification générale ASTM A450 indique :

- 11. Rectitude et finition de surface
- 11.1 Les tubes finis doivent être raisonnablement droits et être dotés d'extrémités exemptes de bavures. Ils doivent présenter une finition conforme aux règles de l'art. Les imperfections superficielles (Remarque) peuvent être éliminées par meulage à condition de préserver une surface courbe régulière et de ne pas réduire l'épaisseur de la paroi au-dessous de la limite permise par la présente spécification ou la fiche du produit. Le diamètre extérieur au point de meulage peut être réduit de la quantité de matériau ainsi enlevée.

Remarque : une imperfection consiste en une discontinuité ou une irrégularité visible sur le tube.

Matériau des tubes

Nos recommandations pour la sélection de chaque type de tube figurent dans les tableaux respectifs.

Dureté extérieure des tubes

La condition essentielle pour sélectionner un tube adapté aux raccords pour tubes métalliques Swagelok est que le tube soit moins dur que le matériau des raccords. Les raccords pour tubes Swagelok sont conçus pour convenir aux tubes recommandés dans les instructions pour la commande.

Les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable ont été testés plusieurs fois avec succès avec des tubes de dureté jusqu'à 200 HV et 90 HRB.

Épaisseur de paroi des tubes

Les tableaux joints indiquent les pressions de service nominales pour une plage étendue d'épaisseurs de paroi. Sauf exception signalée, les pressions nominales admissibles sont calculées d'après les valeurs S, tel que précisé par la norme ASME B31.3 « Process Piping » (Tuyauterie industrielle).

Les raccords pour tubes Swagelok ont été testés de nombreuses fois avec les épaisseurs de paroi minimale et maximale indiquées.

Les raccords pour tubes Swagelok ne sont pas recommandés pour les tubes dont l'épaisseur de paroi est hors des plages indiquées dans les tableaux joints pour chaque diamètre.

Manipulation des tubes

Une bonne manipulation peut réduire le risque de rayures et protéger ainsi l'état de surface assuré par les fabricants de tubes.

- Ne jamais traîner les tubes hors de leur râtelier ou sur une surface rugueuse.
- Maintenir les coupe-tubes et les lames de scie à métaux aiguisées. Ne pas effectuer de coupes trop profondes à chaque tour de coupe-tube ou de lame de scie.
- Ébavurer les extrémités des tubes. Cela permet de s'assurer que les tubes s'engageront complètement dans les bagues sans endommager le bord d'étanchéité.




Les gaz (air, hydrogène, hélium, azote, etc.) sont composés de très fines molécules pouvant s'échapper même par les passages de fuite les plus fins. Certains défauts de surface peuvent entraîner de telles fuites. Plus le diamètre extérieur du tube est élevé, plus le risque de rayure ou de tout autre défaut de surface affectant l'étanchéité du tube augmente.

Pour obtenir un raccordement optimal dans ce type d'application, suivre attentivement les instructions d'installation et sélectionner des tubes à forte épaisseur de paroi à partir des tableaux joints.

Un tube de forte épaisseur de paroi résistera mieux à l'effet de la bague qu'un tube de faible épaisseur et permettra aux bagues d'éliminer les petites imperfections superficielles. Un tube de faible épaisseur de paroi offrira une moindre résistance à l'effet de la bague lors de l'installation et réduira la possibilité d'éliminer les défauts superficiels tels que les rayures. A l'aide du tableau indiquant les pressions de service admissibles recommandées, sélectionner une épaisseur de paroi de tube dont la pression de service tombe en dehors des zones ombrées.

Installation des tubes



Des tubes choisis et manipulés avec soin, associés à des raccords pour tubes Swagelok installés correctement, vous offriront un système étanche au fonctionnement fiable dans les applications les plus diverses.

Pour garantir au maximum la fiabilité des performances, utiliser :

- des tubes de qualité choisis et manipulés avec soin, tels que ceux fournis par Swagelok
- des raccords pour tubes Swagelok assemblés conformément aux instructions données dans les catalogues
- un système de support approprié afin de limiter les déplacements des tubes et des composants du système fluide.

Lorsqu'un raccord est monté près de l'extrémité du tube, veiller à laisser une longueur droite suffisante pour permettre au tube de s'emboîter totalement dans le raccord (voir les tableaux).

Fractionr	naires, po	Métriqu	ies, mm
Diam. ext. du tube T	L ①	Diam. ext. du tube T	L ①
1/16	1/2	3	19
1/8	23/32	6	21
3/16	3/4	8	23
1/4	13/16	10	25
5/16	7/8	12	31
3/8	15/16	14	
1/2	1 3/16	15	00
5/8	4.4/4	16	32
3/4	1 1/4	18	
7/8	1 5/16	20	0.4
1	1 1/2	22	34
1 1/4	2	25	40
1 1/2	2 13/32	28	46
2	3 1/4	30	50
① Longueur droite d	e tube requise.	32	54
		38	63

Unité de sertissage hydraulique	Unité	de	sertissage	hydraulique
---------------------------------	-------	----	------------	-------------

Une unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok doit être utilisée pour installer des raccords pour tubes Swagelok de diamètre 1 1/4, 1 1/2 et 2 po ou de diamètre 28, 30, 32, 38 et 50 mm. Pour plus d'informations, consulter le catalogue Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables, MS-01-140FR.

50

80

Tubes en alliages spéciaux

Pour les dimensions qui ne figurent pas dans les tableaux ci-après, la pression de service admissible recommandée est de 34,5 bar (500 psig).

Un nombre limité de données de tests est disponible sur les raccords pour tubes Swagelok destinés aux tubes en alliages spéciaux. Pour des dimensions ne figurant pas dans les tableaux suivants, il est recommandé de nous fournir un échantillon de tube afin de réaliser des tests avant l'installation. Indiquer toute information utile concernant les paramètres du système. Veuillez remettre l'échantillon de tube à un représentant Swagelok agréé qui le fera suivre à l'usine.



Tableaux des pressions admissibles recommandées

Les chiffres et les tableaux sont donnés à titre indicatif. Ils n'ont pas un caractère obligatoire lors de la conception. Les normes et pratiques en vigueur dans l'industrie doivent être prises en compte. Les normes ASME remplacent les normes ASA Piping (normes de tuyauterie ASA).

■ Toutes les pressions sont calculées à partir des équations de la norme ASME B31.3 « Process Piping » (tuyauterie industrielle). Voir les coefficients pour le calcul des pressions de service conformément à la norme ASME B31.1 « Power Piping » (tuyauterie industrielle).

 Les calculs sont basés sur un diamètre extérieur maximal et une épaisseur de paroi minimale, sauf exceptions indiquées dans certains tableaux.

Exemple : tube en acier inoxydable d'un diamètre extérieur de 1/2 po OD \times une épaisseur de paroi de 0,035 po approvisionné suivant la norme ASTM A269 :

Tolérance sur diam. ext. \pm 0,005 po / épaisseur de paroi \pm 10 % Les calculs sont basés sur un diamètre extérieur de 0,505 po OD \times une épaisseur de paroi de 0,0315 po.

 Aucune tolérance n'est prévue pour la corrosion, l'érosion, les soudures ou les cintrages.

Pression de service admissible recommandée pour les tubes en acier au carbone

Tableau 1-Tubes fractionnaires en acier au carbone

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 15 700 psi (108 MPa) pour le tube ASTM A179 de -28 à 37°C (-20 à 100°F), tel que précisé par la norme ASME B31.3. Pour que la pression de service soit conforme à la norme ASME B31.1, multiplier par 0,85.

	Épaisseur de paroi du tube, po														
	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,148	0,165	0,180	0,220	
Diam. ext. du tube po		Re	emarque :	pour une	applicatio	n gaz, séle	ession de ectionner u Application	ıne épaiss	eur de pai	roi en deh	ors de la z	one ombr	ée.		Série des raccords Swagelok
1/16	9700														100
1/8		8000	10 200												200
3/16		5100	6 600	9600											300
1/4		3700	4 800	7000	9600										400
5/16			3 800	5500	7600										500
3/8			3 100	4500	6200										600
1/2			2 300	3300	4500	5900									810
5/8			1 800	2600	3500	4600	5300								1010
3/4				2100	2900	3700	4300	5100							1210
7/8				1800	2400	3200	3700	4300							1410
1				1500	2100	2700	3200	3700	4100						1610
1 1/4					1600	2100	2500	2900	3200	3600	4000	4600	5000		2000
1 1/2						1800	2000	2400	2600	3000	3300	3700	4100	5100	2400
2							1500	1700	1900	2200	2400	2700	3000	3700	3200

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en acier au carbone recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM A179 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 72 HRB ou 130 HV. Le tube doit être exempt de rayures et convenir au cintrage et à l'évasement.



Pression de service admissible recommandée pour les tubes en acier au carbone

Tableau 2-Tubes métriques en acier au carbone

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations de la norme ASME B31.3 pour les tubes EN 10305-1 avec une contrainte de 113 MPa (16 300 psi) et une résistance à la traction de 340 MPa (49 300 psi).

	Épaisseur de paroi du tube, mm													
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	
Diam. ext. du tube mm		Rem	narque : po	our une app		Pression az, sélection (Voir Appli		paisseur de		dehors de l	a zone om	brée.		Série des raccords Swagelok
3	620	790												3M0
6	290	370	460	590										6M0
8		270	330	430										8M0
10		210	260	330										10M0
12		170	210	270	330	380	420							12M0
14		150	180	230	280	320	350							14M0
15		140	170	210	260	290	330							15M0
16		130	160	200	240	270	300	350						16M0
18			140	170	210	240	270	310						18M0
20			120	160	190	210	240	270	310					20M0
22			110	140	170	190	210	250	280					22M0
25			100	120	150	170	180	210	240	260				25M0
28						150	160	190	210	230	270			28M0
30						140	150	170	200	210	250			30M0
32						130	140	160	180	200	240	270		32M0
38							120	140	150	160	200	230	260	38M0

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en acier au carbone recuit, haute qualité, EN 10305-1 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 72 HRB ou 130 HV. Le tube doit être exempt de rayures et convenir au cintrage et à l'évasement.



Pression de service admissible recommandée pour les tubes en acier inoxydable

Tableau 3-Tubes fractionnaires en acier inoxydable sans soudure

Sauf exception signalée, les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 138 MPa (20 000 psi) pour les tubes ASTM A269 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que cela est précisé dans la norme ASME B31.3.

Pour les tubes soudés

Pour les tubes soudés et étirés, un coefficient de sécurité doit être appliqué pour l'intégrité de la soudure :

- pour les tubes à double cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,85
- pour les tubes à simple cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,80

	Épaisseur de paroi du tube , po																
Diam.	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,156	0,188	
ext. du tube			Rema	arque : p	oour une a	pplication	gaz, séled	ctionner ur	service, psi ne épaisseu s Gaz, pag	ir de paroi	en deho	rs de la	zone on	nbrée.			Série des raccords Swagelok
1/16	5600	6800	8100	9400	12 000												100
1/8						8500	10 900										200
3/16						5400	7 000	10 200									300
1/4						4000	5 100	7 500	10 200 ^①								400
5/16							4 000	5 800	8 000								500
3/8							3 300	4 800	6 500	7500 ^{①②}							600
1/2							2 600	3 700	5 100	6700							810
5/8								2 900	4 000	5200	6000						1010
3/4								2 400	3 300	4200	4900	5800					1210
7/8								2 000	2 800	3600	4200	4800					1410
1									2 400	3100	3600	4200	4700				1610
1 1/4										2400	2800	3300	3600	4100	4900		2000
1 1/2											2300	2700	3000	3400	4000	4900	2400
2												2000	2200	2500	2900	3600	3200

① Pour des pressions plus élevées, consultez le catalogue Swagelok Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions, MS-02-472FR.

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en acier inoxydable (de type 304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L, 321, 347) entièrement recuit (sans soudure ou étiré soudé), haute qualité, ASTM A269 et A213 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 90 HRB ou 200 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,003 po pour les tubes de diamètre extérieur 1/16 po.

Remarque: Certains tubes en acier inoxydable austénitique présentent une tolérance à l'ovalisation admissible deux fois supérieure à la tolérance sur le diamètre extérieur et peuvent ne pas convenir aux raccords pour tubes de précision Swagelok. Les aciers doublement certifiés comme les aciers 304/304L, 316/316L et 317/317L possèdent les propriétés chimiques et mécaniques minimales des deux qualités d'alliage.



② Valeur basée sur des tests de pression répétés pour le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Pression de service admissible recommandée pour les tubes en acier inoxydable

Tableau 4-Tubes métriques en acier inoxydable sans soudure

Sauf exception signalée, les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 138 MPa (20 000 psi) pour les tubes EN ISO 1127 (tolérances D4, T4 pour les tubes de 3 à 12 mm; tolérances D4, T3 pour les tubes de 14 à 50 mm) entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que cela est précisé dans la norme ASME B31.3.

Pour les tubes soudés

Pour les tubes soudés étirés, un coefficient de sécurité doit être appliqué pour l'intégrité de la soudure :

- pour les tubes à double cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,85
- pour les tubes à simple cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,80

	Épaisseur de paroi du tube, mm															
	0,3	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
Diam. ext. du tube mm		R	emarque	: Pour ui	ne applica	ation gaz, (V	sélection	n de ser nner une é cations G	vice, bar épaisseur az, page	de paroi (en dehors	s de la zo	ne ombré	e.		Série des raccords Swagelok
1	430 ^①															1M0
2	210	660 ^①														2M0
3		680														3M0
4		500	670													4M0
6		320	430	550	720											6M0
8			310	390	530											8M0
10			240	310	410	510	580									10M0
12			200	250	330	420	480									12M0
14			160	200	270	340	390	430								14M0
15			150	190	250	310	360	400								15M0
16				180	230	290	330	370	400 ^①							16M0
18				150	210	260	290	330	380							18M0
20				140	180	230	260	290	330	380						20M0
22				120	170	210	240	260	300	340						22M0
25						180	200	230	260	300	320					25M0
28							180	200	230	260	280	330				28M0
30							170	190	210	240	260	310				30M0
32							160	170	200	230	240	290	330			32M0
38								140	170	190	200	240	270	310		38M0
50											150	180	200	230	260	50M0

D Valeur basée sur des tests de pression répétés sur des raccords pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en acier inoxydable (de type 304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L, 321, 347) entièrement recuit, haute qualité, EN ISO 1127 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 90 HRB ou 200 HV. Les tubes doivent être exempts de rayures et être adaptés au cintrage ou à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,076 mm pour les tubes de diamètre extérieur 3 mm.

Remarque: Les aciers doublement certifiés comme les aciers 304/304L, 316/316L et 317/317L possèdent les propriétés chimiques et mécaniques minimales des deux qualités d'alliage.



Pression de service admissible recommandée pour les tubes en cuivre

Tableau 5-Tubes fractionnaires en cuivre

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 6000 psi (41,4 MPa) pour les tubes ASTM B75 et ASTM B88 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1.

	Épaisseur de paroi du tube, po													
Diam	0,020	0,028	0,030	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134			
Diam. ext. du tube po		Remarc	que : Pour ur	ne appliation	gaz, sélectio	on de servio nner une épa ications Gaz	aisseur de pa	roi en dehors	s de la zone (ombrée.		Série des raccords Swagelok		
1/16	3600 ^①											100		
1/8		2800	3000	3600								200		
3/16		1800	1900	2300	3400							300		
1/4		1300	1400	1600	2500	3400						400		
5/16				1300	1900	2700						500		
3/8				1000	1600	2200						600		
1/2				800	1100	1600	2100					810		
5/8					900	1200	1600	1900				1010		
3/4					700	1000	1300	1500	1800			1210		
7/8					600	800	1100	1300	1500			1410		
1					500	700	900	1100	1300	1500		1610		
1 1/8						600	800	1000	1100	1300	1400	1810		

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en cuivre malléable recuit, haute qualité, ASTM B75 ou équivalent. Également tube hydraulique en cuivre malléable recuit (trempe O), de type K ou L suivant ASTM B88.



Pression de service admissible recommandée pour les tubes en cuivre

Tableau 6-Tubes métriques en cuivre

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 41,4 MPa (6000 psi) pour les tubes ASTM B75, ASTM B88 et EN 1057 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1.

	Épaisseur de paroi du tube, mm													
Diam.	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0				
ext. du tube mm	Remar	rque : Pour	une applica	ition gaz, sé	electionner u	service, ba une épaisse ns Gaz, pag	ur de paroi	en dehors o	de la zone o	mbrée.	Série des raccords Swagelok			
2	220 ^①										2M0			
3	200 ^①										3M0			
4	140 ^①	200 ^①									4M0			
6	110	140	170	230							6M0			
8		100	120	160							8M0			
10		80	100	130							10M0			
12		60	80	100	130	150					12M0			
14		50	70	90	110	120					14M0			
15			60	80	100	110	130				15M0			
16				70	90	100	120	140			16M0			
18				60	80	90	100	110			18M0			
20				60	70	80	90	100	120		20M0			
22				50	60	70	80	90	110		22M0			
25				40	50	60	70	80	90	100	25M0			
28					50	50	60	70	80	90	28M0			

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en cuivre doux recuit sans soudure, haute qualité, ASTM B75 et EN 1057 ou équivalent. Également tube à eau en cuivre doux recuit (trempe O), de type K ou L conforme à la norme ASTM B88.



Pression de service admissible recommandée pour les tubes en aluminium

Tableau 7-Tubes fractionnaires en aluminum

Les pressions de service admissibles sont calculées en fonction d'une valeur S de 14 000 psi (96,5 MPa) pour les tubes ASTM B210 de type 6061-T6 de –28 à 37 °C (–20 à 100 °F) tel que précisé par les normes ASME B31.3 et ASME B31.1. Pour que la pression de service soit conforme à la norme ASME B31.1, multiplier par 0,85.

		É	paisseur de pa	aroi du tube , p	0		
	0,020	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	
Diam. ext. du tube	Remarque :		Pression de ation gaz, sélec la zone Voir Application	ctionner une épa ombrée.	aisseur de paro	i en dehors de	Série des raccords Swagelok
1/16	8600 ^①						100
1/8		8600					200
3/16		5600	8000				300
1/4		4000	5900				400
5/16		3100	4600				500
3/8		2600	3700				600
1/2		1900	2700	3700			810
5/8		1500	2100	2900			1010
3/4			1700	2400	3200		1210
1			1300	1700	2300	2700	1610

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage d'aluminium étiré, sans soudure, haute qualité, ASTM B210 (de type 6061-T6) ou équivalent.

Tableau 8-Tubes fractionnaires en alliage aluminum

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 96,5 MPa (14 000 psi) pour les tubes ASTM B210 de type 6061-T6 entre –28 et 37 °C (–20 et 100 °F), tel que précisé dans la norme ASME B31.3. Pour que la pression de service soit conforme à la norme ASME B31.1, multiplier par 0,85.

		Épaisseur de paroi du tube, mm													
Diam.	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5							
ext. du tube mm	Rema	rque : pour une	e application ga	z, sélectionner	service , bar une épaisseur d ns Gaz, page 2		ors de la zone o	mbrée.	Série des raccords Swagelok						
3	380 ^①								3M0						
4	410	390 ^①							4M0						
6		340	400						6M0						
8		240	300						8M0						
10		190	230						10M0						
12		150	190	240	250 ^①				12M0						
14		130	160	200	220 ^①				14M0						
15		120	150	190	200 ^①				15M0						
16		110	140	180	190 ^①				16M0						
18			120	150	190	210 ^①			18M0						
25				110	130	150	170	180 ^①	25M0						

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage d'aluminium étiré, sans soudure, haute qualité, ASTM B210 (de type 6061-T6) ou équivalent.



Tableau 9-Tubes fractionnaires en alliage 400

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 18 700 psi (129 MPa) pour les tubes ASTM B165 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1.

	Épaisseur de paroi du tube , po												
	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120				
Diam. ext. du tube po	Rema	arque : pour u	ine application	n gaz, sélection	on de servic onner une épa lications Gaz	aisseur de pa	roi en dehors	de la zone or	mbrée.	Série des raccords Swagelok			
1/16	10 100 ^①									100			
1/8		7900	10 200							200			
3/16		5100	6 500	9500						300			
1/4		3700	4 800	7000	9600					400			
5/16			3 700	5400	7500					500			
3/8			3 100	4400	6100					600			
1/2			2 300	3300	4400					810			
5/8				2700	3700	4800	5600			1010			
3/4				2200	3000	4000	4600			1210			
7/8				1900	2600	3400	3900	4500		1410			
1					2200	2900	3400	3900	4300	1610			

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en alliage 400 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B165 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 75 HRB ou 137 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,005 po.

Tableau 10-Tubes métriques en alliage 400

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 129 MPa (18 700 psi) pour les tubes ASTM B165 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1.

				Épa	aisseur de pa	roi du tube,	mm					
Diam.	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0		
ext. du tube mm		Pression de service, bar Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)										
3	630 ^①										3M0	
4	400 ^①	554 ^①									4M0	
6	310	400	490	630							6M0	
8		290	350	460							8M0	
10		230	280	360							10M0	
12		190	230	290							12M0	
14		160	190	250	270 ^①						14M0	
15			190	240	290	330	330 ^①				15M0	
16			180	230	280	310	320 ^①				16M0	
18			150	200	240	270	300				18M0	
20	·			180	220	240	270	290 ^①			20M0	
22				160	200	220	240	280	320		22M0	
25					170	190	210	240	280	300	25M0	

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en alliage 400 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B165 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 75 HRB ou 137 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,13 mm.



Tableau 11-Tubes fractionnaires en alliage C-276

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 20 000 psi (138 MPa).

			Épaisseu	ır de paroi du	tube, po							
	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095					
Diam. ext. du tube po	Remar	Pression de service, psig Remarque: pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)										
1/16	10 200 ^①							100				
1/8		8500	10 200 ^①					200				
3/16		5400	7 000					300				
1/4		4000	5 100	7500	10 200			400				
5/16			4 000	5800	8 000			500				
3/8			3 300	4800	6 500			600				
1/2			2 600	3700	5 100			810				
3/4				3300	3 900 ^①			1230 ^②				
1					2 400	3100	3500 ^①	1630 ^②				

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage C-276 entièrement recuit, haute qualité, ASTM B622 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 100 HRB ou 248 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,005 po.

Tableau 12-Tubes métriques en alliage C-276

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 138 MPa (20 000 psi).

	Ép	aisseur de pa	iroi du tube , n	nm						
	0,8	1,0	1,2	1,5						
Diam. ext.	épaisseur	Pression de service, bar demarque: pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)								
2	660 ^①				2M0					
4	500	670			4M0					
6	320	430	550	670 ^①	6M0					
8		310	390	500 ^①	8M0					
10		240	310	380 ^①	10M0					
12		200	240	310 ^①	12M0					

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage C-276 entièrement recuit, haute qualité, ASTM B622 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 100 HRB ou 248 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,13 mm.



② Assemblé avec des bagues de conception avancée.

Tableau 13—Tubes fractionnaires en alliage 20

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 20 000 psi (138 MPa).

	Éŗ	aisseur de pa	aroi du tube,	ро	
	0,028	0,035	0,049	0,065	
Diam. ext. du tube	Remarque une épaisseu (Vi	Série des raccords Swagelok			
1/4	4000	5100	7500	10 200	400
3/8		3300	4800	6 500	600
1/2		2600	3700	5 100	810

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 20 entièrement recuit, sans soudure ou soudé étiré, haute qualité, ASTM B729, B468 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 95 HRB. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,005 po.

Tableau 14-Tubes métriques en alliage 20

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 138 MPa (20 000 psi).

	Ép	aisseur de pa	ı roi du tube , r	nm	
	0,8	1,0	1,2	1,5	
Diam. ext. du tube mm	Remarque une épaisseu (Vi	Série des raccords Swagelok			
6	310	430	550	670 ^①	6M0
10		240	310	380 ^①	10M0
12		200	250	310 ^①	12M0

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique...

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 20 entièrement recuit, sans soudure ou soudé étiré, haute qualité, ASTM B729, B468 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 95 HRB. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,13 mm.



Table 15—Tubes fractionnaires en alliage 600

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 20 000 psi (138 MPa).

		Épaisseu	ır de paroi du	tube, po							
	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065						
Diam. ext. du tube		Pression de service, psig Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)									
1/16	10 200 ^①					100					
1/8		8500	10 200 ^①			200					
3/16		5400	7 000	10 200 ^①		300					
1/4		4000	5 100	7 500	10 200	400					
3/8			3 300	4 800	6 500	600					
1/2			2 600	3 700	5 100	810					

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 600 entièrement recuit, sans soudure, étiré à froid, 1ère trempe, haute qualité, ASTM B167 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 92 HRB ou 198 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. Lors de la commande, préciser uniquement le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi – pas le diamètre intérieur, ni l'épaisseur moyenne de la paroi. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,005 po.

Table 16-Tubes métriques en alliage 600

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations des normes ASME B31.3 et ASME B31.1 pour une valeur S maximale de 138 MPa (20 000 psi).

	Ép	aisseur de pa	ı roi du tube , r	nm					
	0,8	1,0	1,2	1,5					
Diam. ext. du tube mm	une épaisseu	Pression de service, bar Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)							
3	670				3M0				
6	310	430	550	670 ^①	6M0				
8		310	390	520 ^①	8M0				
10		240	310	380 ^①	10M0				
12		200	250	310 ^①	12M0				

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 600 entièrement recuit, sans soudure, étiré à froid, 1ère trempe, haute qualité, ASTM B167 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 92 HRB ou 198 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. Lors de la commande, préciser uniquement le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi – pas le diamètre intérieur, ni l'épaisseur moyenne de la paroi. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,13 mm.



Table 17-Tubes fractionnaires en titane de classe 2

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations de la norme ASME B31.3 et une valeur S maximale de 16 700 psi (115 MPa) pour les tubes ASTM B338 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F). Pour que la pression de service soit conforme à la norme ASME B31.1, multiplier par 0,85.

		Épaisseu	ır de paroi du	tube, po							
	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065						
Diam. ext. du tube		Pression de service, psig Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)									
1/16	9100 ^①					100					
1/8		7600	9100			200					
3/16		4500	5800			300					
1/4		3300	4500	6700	9100	400					
5/16			3600	5200	7200	500					
3/8			2900	4200	5800	600					
1/2			2100	3100	4200	810					

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en titane de classe 2 entièrement recuit, sans soudure ou étiré soudé, haute qualité, ASTM B338 ou équivalent. Le tube doit être exempt de rayures et convenir au cintrage. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,005 po.

Table 18-Tubes métriques en titane de classe 2

Les pressions de service admissibles sont basées sur les équations de la norme ASME B31.3 et une valeur S maximale de 115 MPa (16 700 psi) pour les tubes ASTM B338 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F). Pour que la pression de service soit conforme à la norme ASME B31.1, multiplier par 0,85.

	Ép	aisseur de pa	ı roi du tube , r	nm	
	0,8	1,0	1,2	1,5	
Diam. ext. du tube mm	Remarque une épaisseu (Vi	Série des raccords Swagelok			
6	260	360	450	600	6M0
10		200	260	340	10M0
12		170	210	280	12M0

Recommandations pour la commande

Tube en titane de classe 2 entièrement recuit, sans soudure ou étiré soudé, haute qualité, ASTM B338 ou équivalent. Le tube doit être exempt de rayures et convenir au cintrage. La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas dépasser ± 0,13 mm.



Tableau 19-Tubes fractionnaires Super Duplex en alliage 2507

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 38 700 psi (267 MPa) pour les tubes ASTM A789 de –28 à 37°C (–20 à 100°F), tel que précisé par la norme ASME B31.3. Pour les tubes compatibles avec les raccords à souder Super Duplex en alliage 2507 à des pressions de service calculées d'après la norme ASME B31.3, chapitre IX, voir le catalogue sur les *raccords à souder Super Duplex* en alliage 2507 Swagelok, MS-01-173. Pour utiliser des tubes à des températures inférieures à 28°C (-20°F), voir le catalogue Swagelok *Raccords pour tubes contrôlables en acier super duplex en alliage 2507*, MS-01-174.

		Épaisse	eur de paroi du t	ube, po						
	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095					
Diam. ext. du tube		Pression de service, psig Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée. (Voir Applications Gaz, page 2.)								
1/4	10 000	15 000 ^①				400				
3/8	6 500	10 100 ^①	12 700			600				
1/2	5 000	7 200	10 100 ^①	12 900		810				
5/8		5 700	7 700	10 100		1010				
3/4		4 700	6 300	8 500 ^①	10 000 ^①	1210				

① Pressions de services basées sur les tolérances particulières sur les épaisseurs de paroi, propres aux tubes Swagelok en acier en alliane 2507

Recommandations pour la commande

Tube en acier super duplex en alliage 2507 entièrement recuit, haute qualité, ASTM A789 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 32 HRC. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement.



Tableau 20-Tubes fractionnaires en alliage 825

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 23 300 psi (161 MPa) pour les tubes sans soudure ASTM B163 et ASTM B423 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans la norme ASME BPV 2007, section II, partie D ou la norme ASME B31.3. Pour les tubes étirés et soudés conformes à la norme ASTM B704, classe 1 ou équivalent, multiplier la pression de service par 0,85.

		Épaisse	ur de paroi du	tube, po						
	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095					
Diam. ext. du tube		Pression de service, psig Remarque: pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée (voir Applications gaz, page 2).								
1/8	10 900 ^①					200				
1/4	6 400	9300	11 600 ^①			400				
3/8	4 100	5900	8 200			600				
1/2	3 000	4300	5 900			800				
3/4			3 800	5000	5800	1210				
1			2 800	3600	4200	1610				

① Basé sur des tests de pression répétés sur les raccords pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 825 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B163, ASTM B423 ou équivalent. Tube en alliage 825 entièrement recuit soudé, ASTM B704, de classe 1 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser HR_{15T}90 ou 201 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur l'épaisseur de paroi ne doit pas dépasser ± 10%.

Tableau 21-Tubes métriques en alliage 825

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 161 MPa (23 300 psi) pour les tubes sans soudure ASTM B163 et ASTM B423 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans la norme ASME BPV 2007, section II, partie D ou la norme ASME B31.3. Pour les tubes étirés et soudés conformes à la norme ASTM B704, classe 1 ou équivalent, multiplier la pression de service par 0,85.

Diam.			Épa	aisseur de pa	roi du tube,	mm					
ext. du tube	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	Série des raccords		
mm		Pression de service, bar									
6	410	530	660						6M0		
10		300	370	480					10M0		
12		250	300	390	480				12M0		
18				250	300	340	380	400 ^①	18M0		
25						240	270	300	25M0		

① Basé sur des tests de pression répétés sur les raccords pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 825 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B163, ASTM B423 ou équivalent. Tube en alliage 825 entièrement recuit soudé, ASTM B704, de classe 1 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser HR_{15T}90 ou 201 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement. La tolérance sur l'épaisseur de paroi ne doit pas dépasser ± 10%.



Tableau 22-Tubes fractionnaires en alliage 625

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 26 700 psi (184 MPa) pour les tubes ASTM B444 Grade 2 de -28 à 37°C (-20 à 100°F), tel que précisé dans la norme ASME BPV 2007 Chapitre II, Partie D, Tableau 1B, Tolérances des diamètres extérieur de tube et épaisseur de paroi de l'ASME B444 pour les petits diamètres de tube.

	Épaisseur de paroi du tube , po						
Diam. ext. du tube	0,035	0,049	0,065	Série des raccords			
po	Pre	psig	Swagelok				
1/8	10 900 ^①			200			
1/4	7300	10 700	14 600	400			
3/8	4700	6 800	9 400	600			
1/2	3500	5 000	6 800	800			

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 625 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B444, classe 1 ou 2, ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 25 HRC ou 266 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement.

Tableau 23-Tubes métriques en alliage 625

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 184 MPa (26 700 psi) pour les tubes ASTM B444 Grade 2 de –28 à 37°C (–20 à 100°F), tel que précisé dans la norme ASME BPV 2007 Chapitre II, Partie D, Tableau 1B, Tolérances des diamètres extérieur de tube et épaisseur de paroi de l'ASME B444 pour les petits diamètres de tube.

Diam. ext. du tube	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	Série des raccords
mm		Swagelok				
3	670 ^①					3M0
4	500 ^①	660 ^①				4M0
6	470	610	750			6M0
10		350	430	550		10M0
12		290	350	440	550	12M0

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube en alliage 625 entièrement recuit, sans soudure, haute qualité, ASTM B444, classe 1 ou 2, ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 25 HRC ou 266 HV. Le tube doit être exempt de rayures et être adapté au cintrage et à l'évasement.

Tableau 24-Tubes fractionnaires en alliage 6Mo

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 187 MPa (27 100 psig) pour les tubes ASTM A231 entre –28 et 37°C (–20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1, sauf exception signalée.

Pour les tubes soudés

Pour les tubes soudés étirés, un coefficient de sécurité doit être appliqué pour l'intégrité de la soudure :

- pour les tubes à double cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,85
- pour les tubes à simple cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,80

	Épaisseur de paroi du tube , po											
	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109					
Diam. ext. du tube po	Pression de service, psig Remarque : pour une application gaz, sélectionner une épaisseur de paroi en dehors de la zone ombrée (voir Applications gaz, page 2.)											
1/8	8500 ^①	10 900 ^①						200				
3/16	5400 ^①	7 000 ^①	10 200 ^①					300				
1/4	5400	6 900	10 100	13 900				400				
3/8		4 500	6 500	8 900				600				
1/2		3 500	5 000	6 900	9000			800				
5/8			4 000	5 300 ^①	5300 ^①			1010				
3/4			3 300	4 400	5300 ^①	5300 ^①		1200				
7/8			2 800	3 800	4500 ^①	4500 ^①		1410				
1				3 300	4200 ^①	4500 ^①	4500 ^①	1610				

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en alliage (254, AL6XN, 925, 926) entièrement recuit, sans soudure ou étiré soudé, haute qualité, ASTM A269 ou ASTM A213, ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 96 HRB. Les tubes doivent être exempts de rayures et adaptés au cintrage ainsi qu'à l'évasement.



Tableau 25-Tubes métriques en alliage 6Mo

Les pressions de service admissibles sont calculées à partir d'une valeur S de 187 MPa (27 100 psig) pour les tubes ASTM A313 entre -28 et 37°C (-20 et 100°F), tel que précisé dans les normes ASME B31.3 et ASME B31.1, sauf exception signalée.

Pour les tubes soudés

Pour les tubes soudés étirés, un coefficient de sécurité doit être appliqué pour l'intégrité de la soudure :

- pour les tubes à double cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,85
- pour les tubes à simple cordon de soudure, multiplier la pression de service par 0,80

		Épaisseur de paroi du tube , mm								
Diam. ext. du tube	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	Série des raccords	
mm	Pression de service, bar									
6	430	580	740	980					6M0	
8		420	540	710					8M0	
10		330	420	550	700	790			10M0	
12		270	340	450	570	650			12M0	
14		220	280	365 ^①	365 ^①				14M0	
15		200	260	340	365 ^①	365 ^①			15M0	
16			240	320	365 ^①	365 ^①			16M0	
18			210	280	350	365 ^①			18M0	
20			190	250	310	310 ^①			20M0	
22			170	230	280	310 ^①	310 ^①		22M0	
25					250	280	310	310 ^①	25M0	

① Valeur basée sur des tests de pression répétés effectués sur le raccord pour tubes Swagelok avec un coefficient de sécurité de 4:1 jusqu'à apparition d'une fuite de fluide hydraulique.

Recommandations pour la commande

Tube hydraulique en alliage (254, AL6XN, 925, 926) entièrement recuit, sans soudure ou étiré soudé, haute qualité, ASTM A269 ou ASTM A213, ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 96 HRB. Les tubes doivent être exempts de rayures et adaptés au cintrage ainsi qu'à l'évasement.



Pressions nominales à températures élevées

Tableau 26—Coefficients pour températures élevées

Tempé	érature	Matériau des tubes							
°C	°F	Al	Cuivre	Acier au carbone ^②	304, 304/304L [®]	316, 316/316L [®]	317, 317/317L ^③	321 ^④	347 ^④
93	200	1,00	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
204	400	0,40	0,50	0,87 ^①	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
315	600				0,82	0,85	0,85	0,85	0,85
426	800				0,76	0,80	0,80	0,80	0,80
537	1000				0,69	0,76	0,76	0,76	0,76

Tempé	érature	Matériau des tubes								
°C	°F	Alliage 400	Alliage 20 ^④	Alliage C-276 ^④	Alliage 600 ^④	Ti	Alliage 2507	Alliage 825	Alliage 625	Alliage 6Mo
93	200	0,87	1,00	1,00	1,00	0,86	0,99	1,00	0,93	0,90
204	400	0,79	0,96	0,96	0,96	0,61	0,91	0,90	0,85	0,74
315	600	0,79	0,85	0,85	0,85	0,45	0,89®	0,84	0,79	0,67
426	800	0,75	0,79	0,79	0,79			0,81	0,75	
537	1000			0,76	0,35				0,73	

① Pour déterminer la pression de service admissible à des températures élevées, multipliez la pression de service admissible à température ambiante par un coefficient figurant dans le tableau ci-dessus (coefficient de température élevée = pression de service admissible suggérée à température élevée/pression de service admissible suggérée à température ambiante).

Pour déterminer la pression de service admissible à températures élevées, multiplier les pressions de service admissibles des tableaux 1 à 25 par le coefficient indiqué dans le tableau 26.

Exemple: Tube en acier inoxydable de type 316 de diam. ext. de 1/2 po × une épaisseur de paroi de 0,035 po à 537°C (1000°F)

- 1. La pression de service admissible de -28 à 37°C (-20 à 100°F) est de 2600 psig (Tableau 3, page 5).
- 2. Le coefficient de température élevée à 537°C (1000°F) est 0,76 (Tableau 26, ci-dessus) :

 $2600 \text{ psig} \times 0.76 = 1976 \text{ psig}$


La pression de service admissible pour un tube en acier inoxydable de type 316 de diam. ext. 1/2 po \times une épaisseur de paroi 0,035 po à 537°C (1000°F) est de 1976 psig.

Sélection des produits en toute sécurité

Lors de la sélection d'un produit, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix des capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Informations concernant la garantie

Tous les tubes répertoriés dans ce catalogue bénéficient de la garantie du fabricant des tubes et non de la garantie limitée à vie Swagelok. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur agréé Swagelok.





② Basé sur une température max, de 190 °C (375 °F)

[®] Les aciers doublement certifiés comme les aciers 304/304L, 316/316L et 317/317L sont conformes aux spécifications des aciers de qualité L pour ce qui est de la teneur maximale en carbone et à celles des aciers de qualité non L pour ce qui est de la limite conventionnelle d'élasticité et de la résistance à la traction minimales.

Basé sur le coefficient de sécurité le plus faible pour l'acier inoxydable, conformément à la norme ASME B31.3.

⑤ L'utilisation de l'acier inoxydable super duplex 2507 à des températures supérieures à 250°C (482°F) provoque des modifications de la microstructure de l'acier, qui conduisent à une fragilisation et à une perte de résistance à la corrosion. Le coefficient de sécurité à 250°C (482°F) est de 0,90.

Introduction

Depuis 1947, Swagelok conçoit, développe et fabrique des produits de qualité à usage général ou spécialisé pour les systèmes fluides, qui répondent aux besoins en constante évolution de l'industrie à l'échelle mondiale. Nous avons à cœur de comprendre les besoins de nos clients, de trouver rapidement des solutions adaptées et d'apporter une valeur ajoutée à nos produits et services.

Nous sommes heureux de présenter cette version reliée complète du *Catalogue des produits Swagelok*, qui rassemble plus de 100 catalogues de produit, bulletins techniques et documents de référence distincts en un seul volume pratique et simple à utiliser. Chaque catalogue est mis à jour au moment de l'impression et son numéro de révision figure sur la dernière page. Les révisions ultérieures remplaceront la version imprimée et seront publiées sur le site web de Swagelok ainsi que dans le centre électronique de données techniques sur les produits Swagelok (eDTR).

Pour plus d'informations, consultez le site web ou prenez contact avec un représentant agréé Swagelok.

Informations concernant la garantie

Les produits Swagelok bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok. Vous pouvez en obtenir une copie sur le site swagelok.com.fr ou en contactant votre distributeur agréé Swagelok.

Sélection des produits en toute sécurité

Lors de la sélection d'un produit, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ AVERTISSEMENT

Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d'autres fabricants. Toutes les marques énumérées ci-dessous ne concernent pas nécessairement ce catalogue. Swagelok, Cajon, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting, IGC, Kenmac, Micro-Fit, Nupro, Snoop, Sno-Trik, SWAK, VCO, VCR, Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company 15-7 PH—TM AK Steel Corp. AccuTrak, Beacon, Westlock-TM Tyco International Services Aflas—TM Asahi Glass Co., Ltd. ASCO FI-O-Matic-TM Emerson AutoCAD—TM Autodesk, Inc. CSA-TM Canadian Standards Association Crastin, DuPont, Kalrez, Krytox, Teflon, Viton—TM E.I. duPont Nemours and Company
DeviceNet—TM ODVA
Dyneon, Elgiloy, TFM—TM Dyneon
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals FM -TM FM Global Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc. Honeywell, MICRO SWITCH—TM Honeywell MAC—TM MAC Valves Microsoft, Windows—TM Microsoft Corp. NACE—TM NACE International PH 15-7 Mo, 17-7 PH-TM AK Steel Corp picofast—Hans Turck KG Pillar-TM Nippon Pillar Packing Company, Ltd. Raychem-TM Tyco Electronics Corp. Sandvik, SAF 2507-TM Sandvik AB Simriz—TM Freudenberg-NOK SolidWorks—TM SolidWorks Corporation UL—Underwriters Laboratories Inc. Xvlan-TM Whitford Corporation

© 2023 Swagelok Company