

STELLANTRIEBE FÜR REGULIERVENTILE UND DRUCKREGLER SOWIE MEHRWEGEKUGELHÄHNE

Bitte füllen Sie die folgenden Angaben aus. Bei Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
Tel. +41 56 485 61 61 | info@arborag.ch

Kunde: _____
Art.-Nr. Swagelok Grundkomponente: _____
Medium: _____
Druck (bar): _____
Mediumtemperatur (°C): _____
Umgebungstemperatur (°C): _____

Schutzart des Antriebs:

IP67 SCHUTZART

(Umgeb.-Temp. -30° bis +85°)

- ☐ Modell N802 (Regulierventile, Druckregler)
☐ Modell K8/xW (3-, 4-, 5-, 6-Wege Ventile)

II 2G EEx d IIC T6 SCHUTZART

(Umgeb.-Temp. -20° bis +40°)

- ☐ Modell TA70 (Regulierventile, Druckregler)
☐ Modell TA70/xW (3-, 4-, 5-, 6-, 7-Wege Ventile)

Anschluss des Antriebs:

- ☐ 2 Meter Kabelende
☐ Bei längeren Kabeln, bitte Länge in Meter angeben _____
☐ Flanschstecker mit Winkeldose (Designator E)

Steuereingang:

- ☐ 5 - 24 VDC (AUF-STOP-ZU) ☐ 4 - 20 mA ☐ 2 - 10 VDC

Stellungssignal:

- ☐ 4 - 20 mA Ausgang (STANDARD) ☐ Potentiometer Ausgang
☐ 2 - 10 VDC Ausgang ☐ 1 kΩ
☐ 5 kΩ (STANDARD)
☐ 10 kΩ

Laufzeit*:

- ☐ Modell N802: 2s/4s/6s (STANDARD)/12s (s/360°)
☐ Modell TA70: 7s/12s/24s/44s (s/360°)
☐ Modell K8/xW: 1s/2s/3s/4s/5s (s/90°)

*Sonderausführungen wie z.B. 1s/U bitte anfragen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Ausführung um ca. 1 s/Umdrehung variieren

Info:

Bei erhöhter Medientemperatur wird eine Wärmefalle installiert.
Max. Schaltfrequenz: 1 Hz