

装配说明
PEEK

1. 该套件用于将变送器装到阀组上。
2. 将法兰密封装在阀组法兰的凹槽内。
最高额定温度为 315°C (600°F)。
3. 将变送器的安装法兰端置于阀组的法兰端，对准螺栓孔。安装帽螺丝。拧紧至 300 in.·lbs. (25 ft.·lbs.)。

装配说明
增强型以及原生TFE

1. 该套件用于将变送器装到阀组上。
2. 将法兰密封装在阀组法兰的凹槽内。
最高额定温度为 121°C (250°F)。
3. 将变送器的安装法兰端置于阀组的法兰端，对准螺栓孔。安装帽螺丝。拧紧至 300 in.·lbs. (25 ft.·lbs.)。

装配说明
Viton A

1. 该套件用于将变送器装到阀组上。
2. 在每一个O型圈上涂薄薄一层润滑剂。
3. 将O型圈装入阀组法兰的凹槽内。最高额定温度为 232°C (450°F)。
4. 将变送器的安装法兰端置于阀组的法兰端，对准螺栓孔。安装帽螺丝。拧紧至 300 in.·lbs. (25 ft.·lbs.)。

Swagelok
世伟洛克

www.swagelok.com.cn

还可提供其它语言的说明书 法语，意大利语，德语和西班牙语。