


SAE/MS 平行ねじ/ ISO 管用平行ねじ ポジションナブル・エルボー／ティー 取り付け方法

1. 必要に応じて、システム流体／環境／Oリング材質に適合する潤滑剤をOリングに塗布します①（標準のOリング材質は、フルオロカーボンFKMです。ご要望により、その他の材質のOリングもご注文いただけます）。
①Oリングには、シリコーン・ベースの潤滑剤を薄く塗布しています。
2. 金属製バックアップ・ワッシャーがボスの面に当たるまで、継手を平行ねじボスにねじ込みます。
3. 継手を緩めて（反時計回りに1回転以上まわさないでください）位置合わせを行い、Swagelok チューブ継手エンドを適切な方向に向けます。



90°おすエルボー
チューブ—SAE/MS 平行ねじ

4. レンチ・パッドをバックアップ・レンチで固定し、ワッシャーがボスの面に当たるまで、ロック・ナットを締め付けます。



おすラン・ティー
チューブ
SAE/MS 平行ねじ



45°おすエルボー
チューブ
SAE/MS 平行ねじ



おすブランチ・ティー
チューブ
SAE/MS 平行ねじ

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok, VCO – TM Swagelok Company
© 2001 Swagelok Company
July 2001, R2
MS-12-30-EJ
G09P